

EPIC® H-A 10 SDRL-LB

Robusta custodia industriale


La custodia di base compatta con 2 ingressi cavo presenta un design a ingombro ridotto, ideale per applicazioni con spazio limitato.

Info

Coperchio in metallo con cerniera robusta

Per inserire facilmente 2 cavi

Indice di protezione testato UL50E



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Robusto



Impermeabile

Vantaggi

Compatta e con ingombro minimo per spazi ristretti

Applicazione

Costruzione di macchine e macchinari

Ingegneria di controllo

Laboratori elettronici

Caratteristiche del prodotto

Base da pannello

Con leva singola

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 10 SDRL-LB

2 ingressi cavo laterali
Versione con coperchio metallico

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: lega di alluminio, verniciata grigia Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



EPIC® H-A 10 SDRL-LB

Codice articolo	Descrizione articolo	M	PG	Pezzi / confezione
Custodia H-A: base da parete (coperchio, 2 ingressi cavo, leva singola)				
70456200	H-A 10 SDRL-LB 16	-	16	5
70456400	H-A 10 SDRL-LB 21	-	21	5
79456200	H-A 10 SDRL-LB M20	20	-	5
79456400	H-A 10 SDRL-LB M25	25	-	5