

SILVYN® AFG-PA

SILVYN® AFG-PA è una flangia di collegamento singola appositamente concepita per SILVYN® MAXI PA



Tempo di montaggio



Robusto



affidabilità

Vantaggi

Collegamento antistrappo
Inserimento sicuro della guaina

Applicazione

In abbinamento a guaine
SILVYN® MAXI PA
Ingegneria meccanica
Raccolta e trasporto di cavi e conduttori

Costruzione

La flangia di collegamento monopezzo con lo speciale meccanismo di chiusura è stata studiata specificamente per la guaina SILVYN® MAXI PA. Grazie al particolare design, la guaina può essere bloccata in modo rapido.

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato

Colore standard:

Grigio (RAL 7001)

Ultimo aggiornamento (25.10.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® AFG-PA

Materiale:	Nero (RAL 9005). resistente ai raggi UV PA6 Privo di alogeni
Grado di protezione:	IP 54 IP 66 con guarnizione AFG-PA/AFW-PA
Campo di temperatura:	da -40 °C a +115 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

SILVYN® AFG-PA

Codice articolo	Grandezza nominale	Pezzi / confezione
SILVYN® AFG-PA grigio		
55001080	70	1
55001081	95	1
SILVYN® AFG-PA nero		
55001085	70	1
55001086	95	1

Ultimo aggiornamento (25.10.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16