

FIPLOCK® ONE 45° M

Sistema di raccordi per tubi per requisiti elevati, adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12

-

Info

Nuovo sistema di raccordi per tubi con sistema di bloccaggio innovativo



CE



guida



Buona resistenza chimica



Autoestinguente



Privo di alogeni



Resistente alle basse temperature



Antivibrazione



Resistenza meccanica



Tempo di montaggio



Leggero

Ultimo aggiornamento (03.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE 45° M



Scarico della trazione ottimale



Robusto



affidabilità



Resistente ai raggi UV



Impermeabile



Vantaggi

Resistenza alla trazione estremamente alta grazie al sistema di dentatura completo

Garantisce la sicurezza di montaggio grazie al sistema di codifica integrato

Grado IP eccellente

Riduzione dei costi grazie all'installazione semplice e rapida

Applicazione

Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12

Esigenza di una maggiore tenuta stagna

In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

Meccanismo di bloccaggio completo grazie al sistema di dentatura integrale

Meccanismo di bloccaggio con sistema di codifica integrato

Ampia gamma di tenuta grazie a tubi corrugati multipli

Dati tecnici

| | |
|-------------------------|--|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato |
| Certificazioni: | IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3 |
| Colore standard: | Grigio (RAL 7005) nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV |
| Materiale: | PA 6 priva di alogeni Autoestinguente secondo UL 94 V0 |
| Grado di protezione: | IP66/IP67/IP68/IP69 |
| Campo di temperatura: | da -45°C a +120°C |

FIPLOCK® ONE 45° M**Nota**

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**FIPLOCK® ONE 45° M**

| Codice articolo | Filettatura metrica | Colori | Pezzi / confezione |
|---------------------------|---------------------|--------|--------------------|
| FIPLOCK® ONE 45° M nero | | | |
| 61804409 | 12 x 1,5 | nero | 10 |
| 61804410 | 16 x 1,5 | nero | 10 |
| 61804411 | 16 x 1,5 | nero | 10 |
| 61804412 | 20 x 1,5 | nero | 10 |
| 61804413 | 20 x 1,5 | nero | 10 |
| 61804414 | 25 x 1,5 | nero | 10 |
| 61804415 | 32 x 1,5 | nero | 10 |
| 61804416 | 40 x 1,5 | nero | 10 |
| 61804417 | 50 x 1,5 | nero | 10 |
| 61804418 | 50 x 1,5 | nero | 10 |
| 61804419 | 63 x 1,5 | nero | 10 |
| FIPLOCK® ONE 45° M grigio | | | |
| 61804420 | 12 x 1,5 | grigio | 10 |
| 61804421 | 16 x 1,5 | grigio | 10 |
| 61804422 | 16 x 1,5 | grigio | 10 |
| 61804423 | 20 x 1,5 | grigio | 10 |
| 61804424 | 20 x 1,5 | grigio | 10 |
| 61804425 | 25 x 1,5 | grigio | 10 |
| 61804426 | 32 x 1,5 | grigio | 10 |
| 61804427 | 40 x 1,5 | grigio | 10 |
| 61804428 | 50 x 1,5 | grigio | 10 |
| 61804429 | 50 x 1,5 | grigio | 10 |
| 61804430 | 63 x 1,5 | grigio | 10 |

Ultimo aggiornamento (03.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16