FIPLOCK® ONE 45° M

Sistema di raccordi per tubi per requisiti elevati, adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12

-

Info
Nuovo sistema di raccordi per tubi con sistema di bloccaggio innovativo

- guida
- Buona resistenza chimica
- Autoestinguente
- Privo di alogeni
- Resistente alle basse temperature
- Antivibrazione
- Resistenza meccanica
- Tempo di montaggio
- Leggero

Ultimo aggiornamento (17.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE 45° M

Scarico della trazione ottimale

Robusto

affidabilità

Resistente ai raggi UV

Impermeabile

Vantaggi

Resistenza alla trazione estremamente alta grazie al sistema di dentatura completo
Garantisce la sicurezza di montaggio grazie al sistema di codifica integrato
Grado IP eccellente
Riduzione dei costi grazie all'installazione semplice e rapida

Applicazione

Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12
Esigenza di una maggiore tenuta stagna
In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

Meccanismo di bloccaggio completo grazie al sistema di dentatura integrale
Meccanismo di bloccaggio con sistema di codifica integrato
Ampia gamma di tenuta grazie a tubi corrugati multipli

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Certificazioni:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Colore standard:	Grigio (RAL 7005) nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA 6 priva di alogeni Autoestinguente secondo UL 94 V0
Grado di protezione:	IP66/IP67/IP68/IP69
Campo di temperatura:	da -45°C a +120°C

Ultimo aggiornamento (17.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

FIPLOCK® ONE 45° M

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (17.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

FIPLOCK® ONE 45° M

Codice articolo	Filettatura metrica	Colori	Pezzi / confezione
FIPLOCK® ONE 45° M nero			
61804409	12 x 1,5	nero	10
61804410	16 x 1,5	nero	10
61804411	16 x 1,5	nero	10
61804412	20 x 1,5	nero	10
61804413	20 x 1,5	nero	10
61804414	25 x 1,5	nero	10
61804415	32 x 1,5	nero	10
61804416	40 x 1,5	nero	10
61804417	50 x 1,5	nero	10
61804418	50 x 1,5	nero	10
61804419	63 x 1,5	nero	10
FIPLOCK® ONE 45° M grigio			
61804420	12 x 1,5	grigio	10
61804421	16 x 1,5	grigio	10
61804422	16 x 1,5	grigio	10
61804423	20 x 1,5	grigio	10
61804424	20 x 1,5	grigio	10
61804425	25 x 1,5	grigio	10
61804426	32 x 1,5	grigio	10
61804427	40 x 1,5	grigio	10
61804428	50 x 1,5	grigio	10
61804429	50 x 1,5	grigio	10
61804430	63 x 1,5	grigio	10

Ultimo aggiornamento (17.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16