

EPIC® H-B 10 SDRL-BO

Robusta custodia industriale

La robusta custodia bassa in metallo rappresenta la soluzione ideale per applicazioni nei sistemi di illuminazione ed audio.

Info
Coperchio in metallo con cerniera robusta
Per inserire facilmente 2 cavi
Indice di protezione testato UL50E





Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione

Automazione industriale

Resistenza meccanica

Robusto

Impermeabile

Vantaggi
Custodia di dimensioni ridotte con leva singola e doppia. Per ogni applicazione è disponibile la custodia appropriata

Applicazione
Impianti industriali
Tecnologia per lo spettacolo
Industria plastica

Caratteristiche del prodotto

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 SDRL-BO

Base da pannello, versione bassa
Doppia leva o perni per doppia leva
2 ingressi cavo laterali
Versione con coperchio metallico

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (bloccato) IP 40 (coperchio chiuso) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 10 SDRL-BO

Codice articolo	Descrizione articolo	M	PG	Pezzi / confezione
Custodia H-B: base da parete (coperchio, 2 ingressi cavo, perni per leva doppia)				
10038000	H-B 10 SDRL-BO 16	-	16	10
19038000	H-B 10 SDRL-BO M20	20	-	10
79046600	H-B 10 SDRL-BO M25	25	-	10

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16