

EPIC® POWER M23 INSERTS

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

EPIC POWER M23 Inserti



CE UK EAC



Food & Beverage



Automazione industriale



Eolico



Buona resistenza chimica



Resistente alla corrosione



Antivibrazione



Resistenza meccanica



Tempo di montaggio



Scarico della trazione ottimale



Ingombri ridotti

Ultimo aggiornamento (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M23 INSERTS



Robusto



affidabilità



SKINTOP® integrato



interferenze



Impermeabile

Vantaggi

Per il montaggio individuale con contatti femmina o maschio.

Gli inserti per contatti femmina e gli inserti per contatti maschio sono ugualmente adatti per custodie D6 e F6 e possono essere sostituiti a piacimento (custodia disponibile separatamente).

Applicazione

Per realizzare un connettore circolare EPIC® POWER M23.

Per l'impiego con custodie della serie EPIC® POWER M23.

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V):	630 V (contatti 2mm) 250 V (contatti 1 mm)
Tensione di prova:	6 kV (contatti 2 mm) 4 kV (contatti 1 mm)
Corrente nominale (A):	26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contatti 2mm) 7 A (contatti 1 mm)
Grado di inquinamento:	3
Resistenza di contatto:	< 4 mOhm
Numero di contatti:	3+PE+4(2mm/1mm) 5+PE(2mm)
Tipologia del contatto:	Contatto a crimpare: 0,5 - 4,0 mm ² (contatti 2 mm) Contatto a crimpare: 0,14 - 1,0 mm ² (contatti 1mm)
Materiale:	Poliammide PA
Cicli di innesto:	500
Campo di temperatura:	da -25°C a +125°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® POWER M23 INSERTS

Codice articolo	Descrizione articolo	Intervallo di serraggio in mm	Configurazione dei contatti	Pezzi / confezione
24441170	EPIC POWER M23 3+PE+4 FEMMINA	-	3+PE+4	20
24441171	EPIC POWER M23 3+PE+4 MASCHIO	-	3+PE+4	20
24441168	EPIC POWER M23 5+PE FEMMINA	-	5+PE	20
24441169	EPIC POWER M23 5+PE MASCHIO	-	5+PE	20

EPIC® POWER M23 INSERTS

Ultimo aggiornamento (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M23 INSERTS