

Contatti maschio EPIC® POWER LS1.5

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari

Contatti maschio EPIC® POWER LS1.5 per serie di connettori circolari con misura 1,5

Info

Tutte le versioni sono placcate oro

Disponibile solo in versione da crimpare per applicazioni servo con elevata sollecitazione meccanica

Made in Germany



Buona resistenza chimica



Resistente alla corrosione



Resistenza meccanica



Scarico della trazione ottimale



Robusto



affidabilità

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Contatti maschio EPIC® POWER LS1.5

Codice articolo	Descrizione articolo	Versione	Abbinabile a	Pezzi / confezione
Contatti maschio 3,6 mm				
44429334	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 0,75-1,5	3,6mm maschio 0,75-1,5	Per tipo A1, A3	10
44429335	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5	3,6mm maschio 1,0-2,5mm ²	Per tipo A1, A3	10
44429337	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0	3,6mm maschio 4,0-6,0mm ²	Per tipo A1, A3	10
44429338	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0	3,6mm maschio 6,0-10,0mm ²	Per tipo A1, A3	10
44429326	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5	3,6mm maschio 1,0-2,5mm ²	per tipo F6	10
44429327	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 2,5-4,0	3,6mm maschio 2,5-4,0mm ²	per tipo F6	10
44429328	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0	3,6mm maschio 4,0-6,0mm ²	per tipo F6	10
44429329	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0	3,6mm maschio 6,0-10,0mm ²	per tipo F6	10
Contatti maschio 2mm				
44429339	LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,14-0,25	2mm maschio 0,14-0,25mm ²	Per tipo A1, A3	10
44429340	LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,25-1,0	2mm maschio 0,25-1,0mm ²	Per tipo A1, A3	10
44429341	LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,75-1,5	2mm maschio 0,75-1,5mm ²	Per tipo A1, A3	10
44429342	LS1.5 A SCEM 2MM AU 1,0-2,5	2mm maschio 1,0-2,5mm ²	Per tipo A1, A3	10
44429343	LS1.5 A SCEM 2MM AU 4,0	2mm maschio 2,5-4,0mm ²	Per tipo A1, A3	10
44429330	LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,25-1,0	2mm maschio 0,25-1,0mm ²	per tipo F6	10
44429331	LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,75-1,5	2mm maschio 0,75-1,5mm ²	per tipo F6	10
44429332	LS1.5 F SCEM 2MM AU 1,0-2,5	2mm maschio 1,0-2,5mm ²	per tipo F6	10
44429333	LS1.5 F SCEM 2MM AU 2,5-4,0	2mm maschio 2,5-4,0mm ²	per tipo F6	10

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

Contatti maschio EPIC® POWER LS1.5

