EPIC® POWER M12K Screw termination

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Questo connettore M12 compatto con contatto PE entra in gioco se si desidera più potenza. Viene utilizzato per l'alimentazione di motori a trifase (630 V, 12 A per contatto). La codifica K impedisce il collegamento errato con altri connettori.

Leggero

Ingombri ridotti

Impermeabile

Vantaggi

Il collegamento a vite di facile manutenzione consente l'assemblaggio senza attrezzi speciali ed è idoneo per collegamenti che devono essere staccati nuovamente.
Disponibile i diverse versioni.
Elevata stabilità grazie al poliammide resistente agli urti.
Potenza fino a 12 A nonostante le dimensioni costruttive a ingombro estremamente ridotto per spazi ristretti.
La codifica L del connettore impedisce collegamenti errati.

Applicazione

Buona resistenza chimica e agli oli
Per il collegamento di motori a corrente trifase fino a 7,5 kW.
Per il collegamento dell'alimentazione di apparecchi e macchine in diverse applicazioni.

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V):	630 V
Tensione di prova:	6 kV
Corrente nominale (A):	12 A

Ultimo aggiornamento (12.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12K Screw termination

Grado di inquinamento:	3
Numero di contatti:	4 + PE
Tipologia del contatto:	Collegamento a vite: 0,5 - 2,5 mm²
Grado di protezione:	IP 67
Cicli di innesto:	100
Campo di temperatura:	-25°C ... +85°C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (12.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® POWER M12K Screw termination

Codice articolo	Versione	Versione	Numero contatti (inclusi)	Intervallo di serraggio min	Intervallo di serraggio max	Superficie	Tipo di fissaggio	Configurazione dei contatti
381166314	Connettore femmina	femmina	5	8	12	Au	M12	4+PE
381166312	ad angolo	femmina	5	8	12	Au	-	4+PE
381166311	ad angolo	maschio	5	8	12	Au	-	4+PE
381166315	Connettore femmina	maschio	5	8	12	Au	-	4+PE

Ultimo aggiornamento (12.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

EPIC® POWER M12K Screw termination

Ultimo aggiornamento (12.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16