

EPIC® POWER M12T Screw termination

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Questo connettore M12 compatto entra in gioco se si desidera più potenza. Viene utilizzato per l'alimentazione di piccoli dispositivi e motori in applicazioni a corrente continua (63 V, 12 A per contatto). La codifica T impedisce il collegamento errato con altri connettori.



Leggero



Ingombri ridotti



Impermeabile

Vantaggi

Elevata stabilità grazie al poliammide resistente agli urti.

Elevata potenza fino a 12 A con ingombro ridotto per dispositivi di piccole dimensioni.

La codifica meccanica T del connettore impedisce il collegamento errato con la relativa controparte.

Il collegamento a vite di facile manutenzione consente l'assemblaggio senza attrezzi speciali ed è idoneo per collegamenti che devono essere staccati nuovamente.

Disponibile in diverse versioni.

Applicazione

Per applicazioni in corrente continua in ambito a bassa tensione.

Per l'alimentazione di apparecchiature di dimensioni ridotte (ad es. moduli I/O, piccoli motori).

Buona resistenza chimica e agli oli

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V):

63 V

Tensione di prova:

1,5 kV

Ultimo aggiornamento (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12T Screw termination

Corrente nominale (A):	12 A
Grado di inquinamento:	3
Numero di contatti:	4
Tipologia del contatto:	Collegamento a vite: 0,5 - 2,5 mm ²
Grado di protezione:	IP 67
Cicli di innesto:	100
Campo di temperatura:	-25°C ... +85°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® POWER M12T Screw termination

Codice articolo	Versione	Versione	Numero contatti (inclusi)	Intervallo di serraggio min	Intervallo di serraggio max	Superficie	Tipo di fissaggio	Configurazione dei contatti
381166347	Connettore maschio	femmina	4	8	12	Au	M12	4
381166346	Connettore femmina	maschio	4	8	12	Au	M12	4

Ultimo aggiornamento (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12T Screw termination

