

EPIC® POWERLOCK D6 C

Connettore circolare unipolare per distribuzione dell'energia, motori elettrici e generatori

Connettore per cavo EPIC®POWERLOCK corrente sorgente 660A per collegamento a crimpare fino a 240mm²

Info

Made in Europe



Ampio campo di serraggio



Scarico della trazione ottimale



Robusto



affidabilità



Impermeabile

Vantaggi

Resistente alle trazioni meccaniche in condizioni ambientali difficili

Connettori in colori armonizzati secondo la norma europea

Ogni colore corrisponde a una diversa codifica per evitare collegamenti errati

Applicazione

Per impianti di energia rinnovabile come ad es. l'energia eolica

Per applicazioni in corrente continua ed alternata

Per l'allacciamento di motori, trasformatori e generatori

Tecnologia per lo spettacolo

EPIC® POWERLOCK D6 C

Caratteristiche del prodotto

Connettore volante con filetto M40

SKINTOP® ST-M 40 o STR-M 40 da ordinare separatamente

Fissaggio del contatto con pin di bloccaggio del contatto, ogni pin può essere utilizzato solo una volta

Custodia senza contatto, ordinare il contatto separatamente

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Tensione Nominale (V):	1000 V
Tensione di prova:	8 kV
Corrente nominale (A):	Max. 660 A
Grado di inquinamento:	3
Contatti:	Contatto a crimpare: Rame, placcato argento
Numero di contatti:	1
Tipologia del contatto:	Contatto a crimpare: 35 - 240 mm ²
Materiale:	Custodia: PBT Pin di bloccaggio del contatto: PA
Grado di protezione:	IP 67 (max, a seconda del pressacavo utilizzato) IP 20 (non collegato)
Cicli di innesto:	500
Testato VDE:	VDE Reg. N. D42
Campo di temperatura:	da -25°C a +125°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® POWERLOCK D6 C

Codice articolo	Descrizione articolo	M	Configurazione dei contatti	Pezzi / confezione
44420216	POWERLOCK D6 PE/GN	40	PE, verde	1
44420217	POWERLOCK D6 N/BL	40	N, blu	1
44420218	POWERLOCK D6 L1/BN	40	L1, marrone	1
44420219	POWERLOCK D6 L2/BK	40	L2, nero	1
44420220	POWERLOCK D6 L3/GY	40	L3, grigio	1
Per applicazioni con corrente continua in combinazione con L2/nero				
44420319	POWERLOCK D6 L1/RD	40	L1, Rosso	1

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK D6 C

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK D6 C

