EPIC® H-D 1,6 contatti torniti

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

I contatti torniti EPIC H-D sono idonei per la trasmissione di dati e segnali industriali. Rivestimento in argento o oro garantiscono un contatto affidabile.

Info

Contatti di alta qualità per la trasmissione di dati e segnali con diametro di 1,6mm
Rivestimento argento o oro a scelta

Caratteristiche del prodotto

Contatti di alta qualità per la trasmissione di dati e segnali con diametro di 1,6mm
Rivestimento argento o oro a scelta
Disponibili sezioni da 0,14mm² a 2,5mm² per la trasmissione combinata di dati ed potenza
Con gli utensili adatti è possibile eseguire contatti in modo semplice e rapido

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000796 Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000796 ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-D 1,6 contatti torniti

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Sezione conduttore in mm²	Cross-section identification	Superficie	Lunghezza di spelatura (mm)	Pezzi / confezione
Contatti							
13162000	H-D 1,6 tornito	maschio	0.14 - 0.37	1	Ag	8,0	100
13163000	H-D 1,6 tornito	femmina	0.14 - 0.37	1	Ag	8,0	100
13162100	H-D 1,6 tornito	maschio	0.5	2	Ag	8,0	100
13163100	H-D 1,6 tornito	femmina	0.5	2	Ag	8,0	100
13162200	H-D 1,6 tornito	maschio	0.75 - 1	3	Ag	8,0	100
13163200	H-D 1,6 tornito	femmina	0.75 - 1	3	Ag	8,0	100
13162300	H-D 1,6 tornito	maschio	1.5	4	Ag	8,0	100
13163300	H-D 1,6 tornito	femmina	1.5	4	Ag	8,0	100
13162400	H-D 1,6 tornito	maschio	2.5	5	Ag	5,8	100
13163400	H-D 1,6 tornito	femmina	2.5	5	Ag	5,8	100
13162500	H-D 1,6 tornito	maschio	0.14 - 0.37	1	Au	8,0	100
13163500	H-D 1,6 tornito	femmina	0.14 - 0.37	1	Au	8,0	100
13162600	H-D 1,6 tornito	maschio	0.5	2	Au	8,0	100
13163600	H-D 1,6 tornito	femmina	0.5	2	Au	8,0	100
13162700	H-D 1,6 tornito	maschio	0.75 - 1	3	Au	8,0	100
13163700	H-D 1,6 tornito	femmina	0.75 - 1	3	Au	8,0	100
13162800	H-D 1,6 tornito	maschio	1.5	4	Au	8,0	100
13163800	H-D 1,6 tornito	femmina	1.5	4	Au	8,0	100
13162900	H-D 1,6 tornito	maschio	2.5	5	Au	5,8	100
13163900	H-D 1,6 tornito	femmina	2.5	5	Au	5,8	100

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-D 1,6 contatti torniti

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.