

MC 10.0 Contatti torniti

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

I contatti a crimpare modulari 10.0 sono ideali per le sezioni e le intensità di corrente massime e la loro resistenza interna corrisponde a meno di 1 milliohm.

Info

Contatti a crimpare per sezioni e correnti elevate

Contatti placcati argento e passivati



Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

Resistenza di contatto:

< 1 mOhm

Materiale:

lega di rame, argentati

Cicli di innesto:

500

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

MC 10.0 Contatti torniti

Codice articolo	Descrizione articolo	Inserti	Versione	Sezione in mm ²	Superficie	Pezzi / confezione
Contatti						
44424032	Modular SCEM AG 50 D=10.0	Contatti a crimpare per moduli HHC1	maschio	50	Ag	10
44424035	Modular BCEM AG 50 D=10.0	Contatti a crimpare per moduli HHC1	femmina	50	Ag	10
44424033	Modular SCEM AG 70 D=10.0	Contatti a crimpare per moduli HHC1	maschio	70	Ag	10
44424036	Modular BCEM AG 70 D=10.0	Contatti a crimpare per moduli HHC1	femmina	70	Ag	10
44424034	Modular SCEM AG 95 D=10.0	Contatti a crimpare per moduli HHC1	maschio	95	Ag	10
44424037	Modular BCEM AG 95 D=10.0	Contatti a crimpare per moduli HHC1	femmina	95	Ag	10
Matrice per contatti HHC1						
44424038	TOOL DIE D=10.0/50 mm ²	Ganasce	-	50	-	1
44424039	TOOL DIE D=10.0/70 mm ²	Ganasce	-	70	-	1
44424040	TOOL DIE D=10.0/95 mm ²	Ganasce	-	95	-	1

MC 10.0 Contatti torniti

