

EPIC® H-A 3 TGB

Innovativa custodia nelle versioni in metallo e plastica

Bloccaggio affidabile, non brucia e protegge l'inserto da polvere e umidità: queste sono solo tre delle caratteristiche essenziali della nostra custodia per connettori rettangolari appena rinnovata. La custodia in poliammide è inoltre leggera, priva di alogeni, resistente ai raggi UV e con filettatura M20 per collegare un pressacavo o un raccordo per guaine.

Info

La custodia della serie EPIC® H-A 3 è ora disponibile con un nuovo design, inclusi una freccia di orientamento e una filettatura M20.



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Robusto



Impermeabile

Vantaggi

La serie EPIC® H-A 3 è la più compatta della gamma connettori rettangolari industriali e garantisce connessioni sicure in spazi ridotti.

e' possibile accoppiare la custodia ad altri alloggiamenti per passacavi disponibili in commercio.

Permette un collegamento "volante" tra due custodie che funge da prolungamento del cavo.

La freccia come elemento di design sulla superficie della custodia semplifica l'orientamento e l'inserimento.

Il bloccaggio avviene con una leva singola in plastica.

Applicazione

Per la protezione dell'inserto da influssi esterni.

Per l'impiego con molti inserti EPIC® per connettori rettangolari.

Per il collegamento di apparecchi e macchine all'alimentazione elettrica.

Ultimo aggiornamento (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TGB

Adatto alla posa esterna.

Caratteristiche del prodotto

Custodia volante con guarnizione
1 leva
Versioni standard e alte
Versioni con/senza pressacavo

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Termoplastica grigia, leva nera: acciaio zincato
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® H-A 3 TGB

Codice articolo	Descrizione articolo	M	PG	Materiale	Colori	Pressacavo	Campo di serraggio del pressacavo	Pezzi / confezione
Filettatura PG								
10429000	H-A 3 TGB PG11 gr	-	11	Termoplastico	grigio	-	-	10
10429200	H-A 3 TGB PG11 bk	-	11	Termoplastico	nero	-	-	10
10429100	H-A 3 TGVB PG11 gr	-	11	Termoplastico	grigio	sì	6.5 - 12	10
10620300	H-A 3 TGVB PG11 bk	-	11	Termoplastico	nero	sì	6.5 - 12	10
Filettatura metrica								
19429000	H-A 3 TGB M20 gr	20	-	Termoplastico	grigio	-	-	10
19429200	H-A 3 TGB M20 bk	20	-	Termoplastico	nero	-	-	10
19429100	H-A 3 TGVB M20 gr	20	-	Termoplastico	grigio	sì	3.0 - 13.5	10
19620300	H-A 3 TGVB M20 bk	20	-	Termoplastico	nero	sì	3.0 - 13.5	10

Ultimo aggiornamento (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16