

## EPIC® H-A 32 TG

Custodie robuste per 2 inserti

La custodia robusta è prevista per l'installazione di due matrici e il posizionamento successivo nei connettori rettangolari. Può essere, ad esempio, utilizzata in sistemi di controllo.

### Info

Alloggiamenti compatti e robusti in metallo per formato doppio H-A 32



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Robusto



Impermeabile

### Vantaggi

Adatta per due inserti della serie H-A, H-D o STA. Salvaspazio

Possibile estensione della custodia M40 a M50 con SKINTOP 53112083 (campo di serraggio 27-35 mm)

### Applicazione

Costruzione di macchine e macchinari

Ingegneria di controllo

### Caratteristiche del prodotto

Custodia volante

Doppia leva o perni per doppia leva

Versioni standard e alte

Versioni con/senza manicotto centrale

Ultimo aggiornamento (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-A 32 TG

### Dati tecnici

|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale   |
| Materiale:              | Custodia: lega di alluminio, verniciata grigia<br>Leva: acciaio zincato<br>Guarnizione: NBR      |
| Grado di protezione:    | IP 65 (chiuso)                                                                                   |
| Campo di temperatura:   | da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 °C                                           |

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**EPIC® H-A 32 TG**

| Codice articolo                                                            | Descrizione articolo | M  | PG | Manicotto | Pezzi / confezione |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----|-----------|--------------------|
| Custodia H-A: custodia volante (ingresso verticale, perni per leva doppia) |                      |    |    |           |                    |
| 10582000                                                                   | H-A 32 TG 21         | -  | 21 | sì        | 5                  |
| 10582001                                                                   | H-A 32 TG 21         | -  | 21 | -         | 5                  |
| 10583000                                                                   | H-A 32 TG 29         | -  | 29 | sì        | 5                  |
| 19582000                                                                   | H-A 32 TG M25        | 25 | -  | -         | 5                  |
| 19583000                                                                   | H-A 32 TG M32        | 32 | -  | -         | 5                  |
| 79520600                                                                   | H-A 32 TG M40        | 40 | -  | -         | 5                  |