



EPIC® H-B 32 SGRL

Custodia tipo H-B per 2 inserti.

La custodia per connettore con 2 leve doppie e 2 ingressi cavo può, ad esempio, essere utilizzata nella costruzione di macchinari ed impianti e nell'industria della plastica.



Vantaggi

Due inserti a 16 poli in un'unica custodia per ottenere un connettore a 32 poli. Elevata sicurezza grazie alla doppia leva
Possibile estensione della custodia M40 a M50 con SKINTOP 53112083 (campo di serraggio 27-35 mm)

Applicazione

Impianti industriali
Ingegneria di controllo
Industria plastica

Caratteristiche del prodotto

Base da pannello
Leva doppia
2 ingressi cavo laterali

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale:

Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia

Leva: acciaio zincato

Guarnizione: NBR

Grado di protezione:

IP 65 (chiuso)

Campo di temperatura:

da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 °C

Nota

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 32 SGRL

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® H-B 32 SGRL

Codice articolo	Descrizione articolo	M	PG	Pezzi / confezione
Custodia H-B: base da parete (2 ingressi cavo, leva doppia)				
10138000	H-B 32 SGRL 29	-	29	5
19138000	H-B 32 SGRL M32	32	-	5
19145400	H-B 32 SGRL M40	40	-	5