

EPIC® H-Q 5 PE collegamento a crimpare

Inserto per connettore con 5 contatti e conduttore protettivo a crimpare

Inserto per crimpare in sicurezza i contatti EPIC® per una trasmissione di potenza sicura e di lunga durata

Info

Matrice standard compatta e potente

Salvaspazio, contatto a crimpare

Made in Germany



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Food & Beverage



Automazione industriale



guida



Eolico



Per esterno



Autoestinguente

Vantaggi

Fino a 30 A grazie alla speciale disposizione dei 5 Contatti di potenza.

Il contatto a crimpare è particolarmente indicato in presenza di vibrazioni, garantisce un collegamento sicuro e affidabile tra conduttore e contatto, è adatto per la crimpatura automatizzata.

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 5 PE collegamento a cripare

Lo speciale contatto PE a cripare permette il cablaggio automatizzato del connettore (anti-vibrazioni).
Compatibile con connettori a standard di mercato.
Adecuado para secciones de conductor de 0,14 a 4,0 mm².

Applicazione

Per il collegamento dell'alimentazione di apparecchi e macchine in diverse applicazioni.
Adatto per il cablaggio interno quadro
Può essere utilizzato con molte custodie EPIC® rettangolari.

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V):	400 V
Tensione di prova:	6 kV
Corrente nominale (A):	30 A
Grado di inquinamento:	3
Autoestinguenza:	UL94 V-0
Resistenza di contatto:	< 2 mOhm
Numero di contatti:	5 + PE
Tipologia del contatto:	Contatto a cripare: 0,14 - 4,0 mm ² Contatto a cripare PE: 0,75 mm ² ... 4,0 mm ²
Materiale:	Poliammide
Cicli di innesto:	500
Testato VDE:	Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40°C a +120°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® H-Q 5 PE collegamento a cripare

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Numero di contatti operativi	Pezzi / confezione
EPIC® H-Q 5 con contatto di terra (PE) a crimpare				
10431610	EPIC H-Q 5 SCM PE-C	maschio	5	10
10432610	EPIC H-Q 5 BCM PE-C	femmina	5	10

EPIC® H-Q 5 PE collegamento a cripare