EPIC® H-BE 16 a vite

Inserto standard per un facile assemblaggio

La matrice multifunzione con collegamento filettato può essere utilizzata per un’ampia gamma di applicazioni. Può essere, ad esempio, utilizzata nell’industria della plastica.

Info

Collegamento a vite per una facile installazione
Versioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabili
Made in Germany







- Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione
- Automazione industriale
- guida
- Robusto
- Resistente alla temperatura

Vantaggi

Inserti standard con terminazione a vite, a crimpare, morsetto a molla e push-in
La possibilità di impiego con tensioni e intensità di corrente elevate e un'eccellente affidabilità caratterizzano la serie EPIC® H-BE.
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Testato UL per l'utilizzo in quadri elettrici a norma UL 508 / UL 2237

Ultimo aggiornamento (08.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-BE 16 a vite

Applicazione

Ingegneria meccanica
Industria plastica
Tecnologia per lo spettacolo
Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V):	IEC: 500 V UL: 600 V CSA: 600 V
Tensione di prova:	6 kV
Corrente nominale (A):	CSA: 16 A IEC: 16 A UL: 16 A
Grado di inquinamento:	3
Autoestinguenza:	UL94 V-0
Resistenza di contatto:	< 2 mOhm
Contatti:	lega di rame, argentati
Numero di contatti:	16 + PE
Tipologia del contatto:	Collegamento a vite: 0,5 - 2,5 mm²
Lunghezza di spelatura (mm):	8
Materiale:	Policarbonato PC
Cicli di innesto:	500
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-BE 16 a vite

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Protezione sul conduttore	Numero di contatti operativi	Pezzi / confezione
H-BE 16 a vite					
10194000	EPIC® H-BE 16 SS	maschio	sì	1 -16	5
10195000	EPIC® H-BE 16 BS	femmina	sì	1 -16	5
10194100	EPIC® H-BE 16 SS	maschio	-	1 -16	5
10195100	EPIC® H-BE 16 BS	femmina	-	1 -16	5

Ultimo aggiornamento (08.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.