SKINTOP® BT

SKINTOP® BT, pressacavo in poliammide con protezione antipiega affidabile per la conservazione dei cavi, per parti della macchina mobili



- Buona resistenza chimica
- Ampio campo di serraggio
- Resistenza meccanica
- Scarico della trazione ottimale
- Resistente alla temperatura
- Molteplici approvazioni

Vantaggi

Elevata protezione antipiega e anti-schiacciamento
Protezione del cavo
Elevata resistenza e durata
Adatto alla protezione dei cavi per posa mobile

Applicazione

Su dispositivi, apparecchiature e macchine in movimento, il cavo collegato deve essere protetto da un'eccessiva flessione in conformità con VDE 0700-1
Utensili elettrici portatili
Costruzione di apparecchiature
Light & sound
Parti di macchine in movimento

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BT

Riferimenti normativi/approvazioni
UL File n. E79903

Costruzione
Filettatura di raccordo PG secondo DIN 40430

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per misure di montaggio e coppie di serraggio consultare T21
Colore standard:	RAL 7001, grigio argento
Materiale:	Corpo: poliammide Guarnizione: CR
Grado di protezione:	IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura:	da -20 °C a +100 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SKINTOP® BT

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® BT grigio argento						
53015410	PG 9	3,5 - 8	19	42.9	8	100
53015420	PG 11	4 - 10	22	47.7	8	100
53015430	PG 13,5	6 - 12	24	52.0	9	50
53015440	PG 16	9 - 14	27	55.9	10	50
53015450	PG 21	13 - 18	33	64.4	11	50

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16