

## SKINDICHT® SM-NPT INOX

SKINTOP® GMP-GL NPT



Buona resistenza chimica



Resistenza meccanica

### Applicazione

In tutti i casi in cui il pressacavo deve essere controbloccato o le pareti sottili della custodia ammettono solo fori passanti.

### Costruzione

Filetto di connessione NPT

### Note

Su richiesta disponibili in altre dimensioni

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

Descrizione classe ETIM 5.0 : Controdado per pressacavo

Materiale:

Acciaio inox

Campo di temperatura:

da -60°C a +200°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINDICHT® SM-NPT INOX**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Pezzi / confezione
52103500	NPT 1/2"	50
52103510	NPT 3/4"	50
52103520	NPT 1"	25
52103530	NPT 1 1/4"	10

Ultimo aggiornamento (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16