

## FLEXIMARK® Cablelabel LFL

Etichette per cavi LFL FLEXIMARK® per la marcatura di cavi con fascette fermacavo (opzione di fissaggio monolaterale o bilaterale). Il testo può essere stampato sulle etichette con il nostro software di marcatura e le stampanti laser disponibili in commercio.

### Info

LFL2H 9.9-26 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Buona resistenza chimica



Privo di alogeni



Resistente ai raggi UV

### Vantaggi

Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)  
Stampabile su entrambi i lati

### Applicazione

For cable marking  
Installabile direttamente sul cavo insieme a fascette in plastica  
Nessun portacaratteri necessario

### Note

Stampabile con il software FLEXIMARK® e una stampante laser standard  
Inserire il foglio nel cassetto manuale della stampante  
Migliori risultati di stampa con stampanti laser con conduzione dritta del foglio

### Incluso

Fogli DIN A4 / A5 preforati

### Realizzazione del prodotto

Fissaggio su uno (LFL1H) o due lati (LFL2H) con fascette (fino a una larghezza di 4,5mm)

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Cablelabel LFL

### Dati tecnici

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001530<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : sistemi di codifica per cavi |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001530<br>ETIM 6.0 Class-Description: Sistema di marcatura cavi      |
| Colore standard:        | Giallo/bianco (stampabile su entrambi i lati)                                             |
| Materiale:              | Poliestere privo di alogeni<br>Spessore: 0,175 mm                                         |
| Campo di temperatura:   | da -40°C a +125°C                                                                         |

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.  
I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

**FLEXIMARK® Cablelabel LFL**

| Codice articolo | Descrizione articolo                    | Colori         | Altezza x Lunghezza (mm) | Superficie di etichettatura (mm) | Marcatori per confezione | Pezzi / confezione |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 83254750        | etichetta LFL2H 9,9-26 YEW H FLEXIMARK® | giallo/ bianco | 9.9 x 48.0               | 9.9 x 26.0                       | 400                      | 1                  |
| 83254760        | etichetta LFL1H 9,9-35 YEW H FLEXIMARK® | giallo/ bianco | 9.9 x 48.0               | 9.9 x 35.0                       | 400                      | 1                  |
| 83254765        | etichetta FLEXIMARK® LFL2H 66-9,9 YEW H | giallo/ bianco | 9.9 x 89.0               | 9.9 x 66.0                       | 560                      | 1                  |