

FLEXIMARK® Cablemarking FCC

FLEXIMARK® MARCATORE CAVO FCC- marcatura di cavi specifica per il cliente con portacarattere in plastica per il fissaggio con fascette fermacavo a cavi



Per esterno



Buona resistenza chimica



Tempo di montaggio



Resistente agli acidi



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Si riducono i tempi di montaggio

Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)

Applicazione

For cable marking

Note

Le etichette vengono consegnate con il testo richiesto (servizio di stampa incluso nel prezzo)

Stampa possibile su una o due righe

Lunghezza del testo personalizzabile: il testo viene eventualmente stampato in dimensioni più piccole

"Processo di ordinazione: i dati specifici del cliente verranno inviati via email come file Excel al dipendente Lapp responsabile, al momento dell'ordine

Colonna A: contenuto della riga 1

Colonna B: contenuto della riga 2

Colonna B o C: numero di marker con la corrispondente etichettatura

Lavori di stampa modello:

www.lappkabel.de/kennzeichsoftware/fleximark-kundspezische-markierungen/

Incluso

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Cablemarking FCC

Marking consists of FLEXIMARK® Character holder PTEF, printed PVC label (not halogen-free) or FLEXIMARK® Flexilabel LFL (halogen-free) and two standard cable ties in PA 6.6 (black)

Le marcature (incluse fascette) vengono fornite già montate

1 PU= 1 marcatore, non vi è una quantità minima di acquisto

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura
Note:	Fascette per cavi standard: nere (142 x 2,4 mm)
Dimensioni:	Lunghezza testo: 35 mm Lunghezza piastra: 50 mm
Colore standard:	Colore standard: lettere nero su sfondo giallo o bianco Also available in green, blue and red
Materiale:	Portacaratteri: polietilene privo di alogeni Etichetta: PVC non privo di alogeni PVC o poliestere privo di alogeni (versione LFL)
Campo di temperatura:	da -30°C a +70°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

FLEXIMARK® Cablemarking FCC

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Altezza (mm)	Marcatori per confezione
Con marcatori gialli PVC (contenenti alogeni)				
83251300	Marcatore per cavi FLEXIMARK® FCC 6 YE	giallo	6.0	1
83251320	Marcatore per cavi FLEXIMARK® FCC 9,5 YE	giallo	9.5	1
83251350	Marcatore per cavi FLEXIMARK® FCC 19 YE	giallo	19.0	1
Con etichette gialle LFL in poliestere (prive di alogeni)				
83274670	Marcatore per cavi FLEXIMARK® LFL 9,5-35 YE FCC	giallo	9.5	1
Con marcatori bianchi PVC (contenenti alogeni)				
83251301	Marcatore per cavi FLEXIMARK® FCC 6 YE	bianco	6.0	1
83251321	Marcatore per cavi FLEXIMARK® FCC 9,5 YE	bianco	9.5	1
83251351	Marcatore per cavi FLEXIMARK® FCC 19 YE	bianco	19.0	1

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16