

## Guaina retrattile FCC FLEXIMARK®

Guaina termorestringente FCC FLEXIMARK® - con stampa personalizzata, idonee per l'industria ferroviaria

### Info

Guaina termorestringente FK 12,7 RD 5-7 contenuta nella busta campione FLEXIMARK® (n. art. M3251010)



Automazione industriale



Buona resistenza chimica



Autoestinguente



Privo di alogeni



Tempo di montaggio

### Vantaggi

Stampa personalizzata dei tubetti termorestringenti secondo le specifiche del cliente  
Protezione sull'isolamento del cavo

### Applicazione

For cable marking  
Per applicazioni in spazi ridotti  
Per applicazioni ad esempio nell'industria ferroviaria ed eolica

### Riferimenti normativi/approvazioni

Flame retardant according to  
ASTM D635-HB

### Note

Le etichette vengono consegnate con il testo richiesto (servizio di stampa incluso nel prezzo)  
Stampa possibile su una o due righe  
Specificare al momento dell'ordine il colore desiderato del testo, il tipo di testo e il tipo di formato desiderato (tagliato o perforato)

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## Guaina retrattile FCC FLEXIMARK®

"Processo di ordinazione: i dati specifici del cliente verranno inviati via email come file Excel al dipendente Lapp responsabile, al momento dell'ordine

Colonna A: contenuto della riga 1

Colonna B: contenuto della riga 2

Colonna B o C: numero di marker con la corrispondente etichettatura

Lavori di stampa modello:

[www.lappkabel.de/kennzeichsoftware/fleximark-kundspezische-markierungen/](http://www.lappkabel.de/kennzeichsoftware/fleximark-kundspezische-markierungen/)

### Incluso

1 PU= 1 marcatore, non vi è una quantità minima di acquisto

Disponibile in versioni a singoli pezzi o su unico foglio perforato

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura
Colore standard:	Nero Disponibile anche in blu, rosso, giallo, bianco
Materiale:	Poliolefina
Campo di serraggio:	2:1
Campo di temperatura:	da -55°C a +125°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

**Guaina retrattile FCC FLEXIMARK®**

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Ø prima del restringimento (mm)	Ø dopo il restringimento (mm)	Numero di caratteri	Marcatori per confezione
83280029	Guaina termorestringente FCC-FK 3,2 BK FLEXIMARK®	nero	3,2	1,6	1-7	1
83280030	Guaina termorestringente FCC-FK 3,2 BK FLEXIMARK®	nero	3,2	1,6	8-12	1
83280031	Guaina termorestringente FCC-FK 3,2 BK FLEXIMARK®	nero	3,2	1,6	13-17	1
83280032	Guaina termorestringente FCC-FK 4,8 BK FLEXIMARK®	nero	4,8	2,4	1-7	1
83280033	Guaina termorestringente FCC-FK 4,8 BK FLEXIMARK®	nero	4,8	2,4	8-12	1
83280034	Guaina termorestringente FCC-FK 4,8 BK FLEXIMARK®	nero	4,8	2,4	13-17	1
83280035	Guaina termorestringente FCC-FK 6,4 BK FLEXIMARK®	nero	6,4	3,2	1-7	1
83280036	Guaina termorestringente FCC-FK 6,4 BK FLEXIMARK®	nero	6,4	3,2	8-12	1
83280037	Guaina termorestringente FCC-FK 6,4 BK FLEXIMARK®	nero	6,4	3,2	13-17	1
83280038	Guaina termorestringente FCC-FK 9,5 BK FLEXIMARK®	nero	9,5	4,75	1-7	1
83280039	Guaina termorestringente FCC-FK 9,5 BK FLEXIMARK®	nero	9,5	4,75	8-12	1
83280040	Guaina termorestringente FCC-FK 9,5 BK FLEXIMARK®	nero	9,5	4,75	13-17	1
83280041	Guaina termorestringente FCC-FK 12,7 BK FLEXIMARK®	nero	12,7	6,35	1-7	1
83280042	Guaina termorestringente FCC-FK 12,7 BK FLEXIMARK®	nero	12,7	6,35	8-12	1

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**Guaina retrattile FCC FLEXIMARK®**

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Ø prima del restringimento (mm)	Ø dopo il restringimento (mm)	Numero di caratteri	Marcatori per confezione
83280043	Guaina termorestringente FCC-FK 12,7 BK FLEXIMARK®	nero	12,7	6,35	13-17	1
83280044	Guaina termorestringente FCC-FK 19,1 BK FLEXIMARK®	nero	19,1	9,55	1-7	1
83280045	Guaina termorestringente FCC-FK 19,1 BK FLEXIMARK®	nero	19,1	9,55	8-12	1
83280046	Guaina termorestringente FCC-FK 19,1 BK FLEXIMARK®	nero	19,1	9,55	13-17	1

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16