

FLEXIMARK® THERMO SPOT

Indicatore di temperatura per il monitoraggio di apparecchiature elettriche, con effetto memoria, temperatura di attivazione di +52°C.



Automazione industriale



Tempo di montaggio

Vantaggi

Gli indicatori di temperatura applicati consentono di eseguire un'ispezione visiva di apparecchiature elettriche con una superficie piatta. In caso di superamento della temperatura si verifica un cambiamento di colore.

L'identificazione rapida di componenti elettrici surriscaldati consente un'analisi rapida delle cause. Ciò consente di avviare contromisure adeguate per evitare i tempi di inattività dell'impianto.

Il monitoraggio 24/7 e l'effetto memoria consentono di registrare continuamente il superamento della temperatura e possono fungere da avviso di surriscaldamento.

Installazione sicura, rapida e semplice.

Disponibile in diverse confezioni.

Applicazione

Per indicare che le temperature sono state superate.

Cambio di colore irreversibile a temperature a partire da +52°C.

Per l'impiego con apparecchiature elettriche.

Utilizzabile in ambienti asciutti.

Note

Limitazioni: queste etichette non impediscono errori elettrici o incendi, ma aiutano nel monitoraggio di temperature anomale e forniscono indicazioni visive su possibili errori elettrici e rischi di incendio. Queste targhette non sostituiscono la necessità di installare, controllare, ispezionare e sottoporre a manutenzione formalmente gli impianti elettrici in conformità all'Electricity at Work Act, agli Electrical Installation Wiring Regulations e alle istruzioni del produttore.

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

EC003592

Colore standard:

Bianco

Materiale:

Poliestere. Pellicola protettiva: Poliestere. Adesivo: Acrilato.

Materiale di cambio colore: solido cristallino bianco atossico su materiale di supporto assorbente nero, incollaggio con adesivo

Ultimo aggiornamento (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® THERMO SPOT

Campo di temperatura:

acrilico.

- Temperatura di attivazione: 52 °C
- Tolleranza: +/- 1 °C
- Stoccaggio a temperatura ambiente e umidità dell'aria (cioè da 16° C a 27° C e da 40% a 60% UR)

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

FLEXIMARK® THERMO SPOT

Codice articolo	Descrizione articolo	Dimensioni (mm)	Pezzi / confezione
83881128	FLEXIMARK® THERMO SPOT 52°C - 1000	Ø17	1000
83881129	FLEXIMARK® THERMO SPOT 52°C - 200	Ø17	200
83881130	FLEXIMARK® THERMO SPOT 52°C - 50	Ø17	50
83881131	FLEXIMARK® THERMO SPOT 52°C - 20	Ø17	20