


SILVYN® SSVZ

SILVYN® SSVZ - raccordo per tubo con filetto PG in ottone nichelato con scarico della trazione dei cavi



Scarico della trazione ottimale



Robusto

Vantaggi

Raccordo filettato per guaine in plastica
Guarnizione settoriale antitrazione

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

Caratteristiche del prodotto

Antitrazione

Robusto

Struttura compatta

Scarico della trazione del cavo

Guarnizione cavo

Costruzione

Filettatura di raccordo PG

Pressacavo integrato

Alloggiamento della guaina con speciale profilo a tenuta

Note

Fascetta necessaria SILVYN® SCH

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SSVZ

	guaine
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Guarnizione settoriale: CR O-ring di tenuta: NBR
Campo di temperatura:	da -20°C a +80°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® SSVZ

Codice articolo	Filettatura PG	SW 1/2 mm	Lunghezza totale mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Passaggio Utile Ø L (mm)	Adatto a SILVYN® SCH	Adatto a SILVYN® SI	Adatto a SILVYN® SP	Adatto a SILVYN® SP-PU	Pezzi / confezione
SILVYN® SSVZ										
52021070	9	19.0 / 17.0	39,1	6	8	10 - 16 S	-	10 x 14	10 x 14	50
52021080	9	19.0 / 17.0	39,1	6	10	12 - 20 S	-	12 x 16	12 x 16	50
52003020	11	22.0 / 20.0	39,6	6	12	16 - 25 S	-	14 x 18	14 x 18	50
52024670	11	22.0 / 20.0	39,6	6	12	16 - 25 S	-	16 x 20	16 x 20	50
52003030	13,5	25.0 / 22.0	43,1	6,5	14	20 - 32 S	18 x 22	-	-	50
52003040	16	30.0 / 24.0	44,1	6,5	16	20 - 32 S	-	22 x 27	22 x 27	25
52003050	21	32.0 / 30.0	48,1	7	21	20 - 32 S	23 x 28	-	-	25
52003060	29	40.0 / 40.0	53,6	8	27	25 - 40 S	-	30 x 36	30 x 36	25
52024680	29	42.0 / 40.0	53,6	8	30	35 - 50 S	32 x 38	-	-	25