

SILVYN® US

SILVYN® US è un raccordo per guaine PG in ottone che offre un grado di protezione di IP40 / IP54 / IP66 a seconda del flessibile di protezione



Antivibrazione



Ingombri ridotti



Robusto



Resistente alla temperatura

Vantaggi

Elevata resistenza a trazione
Salvaspazio
Resistenza alle vibrazioni
Universali

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
Ingegneria meccanica
Impianti industriali

Caratteristiche del prodotto

Struttura compatta

Costruzione

Filettatura di raccordo PG
Corpo con profilo esagonale

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US

Manicotto filettato
Guarnizione
Dado di bloccaggio

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione

Materiale:

Corpo: ottone nichelato

Anello di tenuta: TPE

Grado di protezione:

IP 40 (con SILVYN®AS, EDU-AS e EMC AS-CU) IP 65 (con SILVYN®AS-P)

Campo di temperatura:

da -40°C a +125°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® US

Codice articolo	Filettatura PG	Passaggio Utile Ø L (mm)	Adatto a guaine di dimensione	Pezzi / confezione
SILVYN®US per SILVYN®AS				
55502661	7	6,5	10	50
55502662	9	10	14	50
55502663	11	12,5	17	50
55502664	13,5	14,5	19	50
55502665	16	16	21	50
55502666	21	21,5	27	25
55502667	29	29	36	25
55502668	36	38	45	20
55502669	48	49	56	10
SILVYN®US per SILVYN®AS-P				
55502671	7	6	10	50
55502672	9	8,5	14	50
55502673	11	11,5	17	50
55502674	13,5	13,5	19	50
55502675	16	15,5	21	50
55502676	21	20,5	27	25
55502677	29	27,5	36	25
55502678	36	36,5	45	20
55502679	48	47,5	56	10
SILVYN®US per SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU				
55502680	7	6	10	50
55502689	9	8,5	14	50
55502682	11	11,5	17	50
55502683	13,5	13,5	19	50
55502684	16	15,5	21	50
55502685	21	20,5	27	25
55502694	29	27,5	36	25
55502687	36	36,5	45	20
55502688	48	47,5	56	10

SILVYN® US

