

SILVYN® ZHLS

Tubo metallico interbloccato con rivestimento in poliolefina a pareti spesse

SILVYN® ZHLS è un tubo metallico ad elica con profilo interbloccato e rivestimento in poliolefina a basso rischio di incendio

Info

Hazard Level: HL 3



guida



Per esterno



Autoestinguente



Privo di alogeni



Resistenza meccanica



Robusto



affidabilità



Resistente ai raggi UV



Impermeabile



Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® ZHLS

Vantaggi

Il design flessibile dei tubi garantisce raggi di curvatura limitati ed è ideale per le installazioni di dimensioni ridotte in piccoli spazi interni asciutti o umidi, ma anche per le applicazioni all'esterno

A tenuta di liquidi

Applicazione

Per l'impiego su veicoli ferroviari e autobus, per installazione fissa e in applicazioni con mobilità limitata

Utilizzabile anche in ambienti con presenzadi oli e in aree con temperature elevate

Caratteristiche del prodotto

Resistente ai raggi UV

Privo di alogeni e autoestinguento

Elevata resistenza meccanica e chimica

Costruzione

Tubo di protezione metallico ad elica con profilo interbloccato

Guaina esterna: priva di alogeni in miscela di poliolefina termoplastica

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine metalliche
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: Flessibile di protezione in metallo
Certificazioni:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Colore standard:	Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale:	Metallo con rivestimento in poliolefina
Campo di temperatura:	da -25°C a +80°C per brevi periodi fino a +100°C

Nota

* Trade product

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® ZHLS

Codice articolo	Grandezza nominale	Ø interno x Ø esterno mm	Raggio di curvatura min (mm)	Matassa m
64400254	1/4"	6.4 x 11.5	40	30
64400255	5/16"	10.1 x 14.4	50	30
64400256	3/8"	12.6 x 17.8	60	30
64400257	1/2"	16.0 x 21.1	75	30
64400258	3/4"	21.0 x 26.4	90	30
64400259	1"	26.5 x 33.1	120	30
64400260	1 1/4"	35.1 x 41.8	135	15
64400261	1 1/2"	40.3 x 47.8	165	15
64400266	2"	51.6 x 59.9	210	15

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16