SILVYN® HYGIENIC

Il raccordo in acciaio inox SILVYN® HYGIENIC è progettato in conformità ai requisiti igienici industriali

Info
Ideale per aree critiche per l'igiene - resistente, senza spigoli, robusto e affidabile
Assenza di crepe, cavità o filetti esterni, quindi nessun rischio di contaminazione di macchinari, impianti o componenti dell'industria alimentare

- Food & Beverage
- Automazione industriale
- Buona resistenza chimica
- Resistente alle basse temperature
- Resistente alla corrosione
- Resistenza meccanica
- Resistente all'olio
- Robusto
- affidabilità

Ultimo aggiornamento (29.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HYGIENIC

Resistente alla temperatura

Impermeabile

Vantaggi
Hygienic design per ottimi risultati di pulizia
Le superfici lisce e smussate impediscono l'accumulo di residui e la formazione di microrganismi

Applicazione
Macchinari, impianti e componenti per industria alimentare
Settore farmaceutico
Ingegneria meccanica

Caratteristiche del prodotto
Elevata resistenza chimica e termica a sostanze estremamente aggressive quali detergenti e disinfettanti, acidi e lascivie nei processi di pulizia ecc.

Riferimenti normativi/approvazioni
DIN EN 1672-2 Istruzioni per la progettazione di macchinari
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Costruzione
I materiali e la forma ne garantiscono una pulizia sicura
La colorazione blu della guarnizione rende evidenti tracce di cibo.
Montaggio con attrezzi standard

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione
Riferimenti normativi/approvazioni:	IEC EN 61386-23
Materiale:	Corpo: Acciaio inox (AISI 316)Inserto: Ottone nichelatoGuarnizione interna: Poliammide 6Guarnizione: Elastomero speciale
Grado di protezione:	IP66 IP67 IP68 (2 bar) IP69
Campo di temperatura:	da -50 °C a +135 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

Ultimo aggiornamento (29.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® HYGIENIC

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (29.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

SILVYN® HYGIENIC

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice articolo	Filettatura metrica	Passaggio Utile Ø L (mm)	Adatto a guaine di dimensione	Pezzi / confezione
SILVYN® HYGIENIC				
55510700	16 x 1,5	10,7	3/8"	1
55510701	20 x 1,5	14,5	1/2"	1
55510702	25 x 1,5	18,7	3/4"	1
55510703	32 x 1,5	24,6	1"	1
55510704	40 x 1,5	32,7	1 1/4"	1
55510705	50 x 1,5	37,7	1 1/2"	1
55510706	63 x 1,5	49	2"	1

Ultimo aggiornamento (29.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HYGIENIC

Ultimo aggiornamento (29.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16