

SILVYN® FPAX Y

SILVYN® FPAX Y - divisore a Y per SILVYN® FPAS



Vantaggi

- Montaggio rapido
- Elevata resistenza a trazione
- Stagno all'acqua in pressione
- Resistenza alle vibrazioni

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® FPAS

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001172 Descrizione classe ETIM 5.0 : Raccordo per guaina plastica corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001172 ETIM 6.0 Class-Description: Connettori per tubi corrugati
Colore standard:	Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale:	PA66 Privo di alogeni Polyester Elastomer
Grado di protezione:	IP66 IP67 IP68 (2 bar) IP69
Campo di temperatura:	da -50°C a +135°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



SILVYN® FPAX Y

Codice articolo	Grandezza nominale	Foro Ø (mm)	Adatto a SILVYN® FPAS	Pezzi / confezione
SILVYN® FPAX Y				
55507350	16-13-13	4	1x16 / 2x13	3
55507351	21-16-16	5	1x21 / 2x16	3
55507352	28-21-21	6	1x28 / 2x21	3
55507353	34-28-28	6,5	1x34 / 2x28	3

Ultimo aggiornamento (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16