

FIPLOCK® ONE MS-NPT

Sistema di raccordi per tubi per requisiti elevati, adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE MS-NPT

Info

Nuovo sistema di raccordi per tubi con sistema di bloccaggio innovativo

Dispositivo antitrazione per cavi pressacavo SKINTOP® integrato



guida



Buona resistenza chimica



Autoestinguente



Privo di alogeni



Resistente alle basse temperature



Antivibrazione



Resistenza meccanica



Tempo di montaggio



Leggero

Ultimo aggiornamento (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE MS-NPT



Scarico della trazione ottimale



Robusto



affidabilità



Resistente ai raggi UV



Impermeabile



Vantaggi

Resistenza alla trazione estremamente alta grazie al sistema di dentatura completo
Garantisce la sicurezza di montaggio grazie al sistema di codifica integrato
Grado IP eccellente
Riduzione dei costi grazie all'installazione semplice e rapida

Applicazione

Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12
Esigenza di una maggiore tenuta stagna
In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

Meccanismo di bloccaggio completo grazie al sistema di dentatura integrale
Meccanismo di bloccaggio con sistema di codifica integrato
Ampia gamma di tenuta grazie a tubi corrugati multipli
Scarico della trazione del cavo

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Certificazioni:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Colore standard:	Grigio (RAL 7005) nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA 6 priva di alogeni Autoestinguente secondo UL 94 V0
Grado di protezione:	IP66/IP67/IP68/IP69
Campo di temperatura:	da -45°C a +120°C

Ultimo aggiornamento (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE MS-NPT

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

FIPLOCK® ONE MS-NPT

Codice articolo	Grandezza nominale	Intervallo di serraggio in mm	SW 1/2 mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12	Colori	Pezzi / confezione
61804931	NPT 1/4"	3.5 - 7.0	16.0 / 20.0	15	10	nero	10
61804932	NPT 3/8"	4.5 - 9.0	20.0 / 20.0	15	10	nero	10
61804933	NPT 3/8"	4.5 - 9.0	20.0 / 22.0	15	12	nero	10
61804934	NPT 1/2"	7.0 - 12.5	24.0 / 22.0	15	12	nero	10
61804935	NPT 1/2"	7.0 - 12.5	24.0 / 27.0	15	17	nero	10
61804936	NPT 3/4"	9.0 - 16.5	29.0 / 27.0	15	17	nero	10
61804937	NPT 3/4"	9.0 - 16.5	29.0 / 36.0	15	23	nero	6
61804938	NPT 1"	11.0 - 21.0	36.0 / 36.0	15	23	nero	6
61804939	NPT 1"	11.0 - 21.0	36.0 / 41.0	15	29	nero	6
61804941	NPT 1-1/4"	19.0 - 28.0	45.0 / 41.0	17	29	nero	6
61804942	NPT 1-1/4"	19.0 - 28.0	45.0 / 52.0	17	36	nero	4
61804943	NPT 1-1/2"	27.0 - 35.0	54.0 / 52.0	17	36	nero	4
61804944	NPT 1-1/2"	27.0 - 35.0	54.0 / 65.0	17	48	nero	4
61804945	NPT 2"	34.0 - 45.0	67.0 / 65.0	17	48	nero	4

Ultimo aggiornamento (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16