

FIPLOCK® ONE ST-PG

Sistema di raccordi per tubi per requisiti elevati, adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE ST-PG

Info

Nuovo sistema di raccordi per tubi con sistema di bloccaggio innovativo



guida



Buona resistenza chimica



Autoestinguente



Privo di alogeni



Resistente alle basse temperature



Antivibrazione



Resistenza meccanica



Tempo di montaggio



Leggero

Ultimo aggiornamento (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE ST-PG



Scarico della trazione ottimale



Robusto



affidabilità



Resistente ai raggi UV



Impermeabile



Vantaggi

Resistenza alla trazione estremamente alta grazie al sistema di dentatura completo

Garantisce la sicurezza di montaggio grazie al sistema di codifica integrato

Grado IP eccellente

Riduzione dei costi grazie all'installazione semplice e rapida

Applicazione

Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12

Esigenza di una maggiore tenuta stagna

In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

Meccanismo di bloccaggio completo grazie al sistema di dentatura integrale

Meccanismo di bloccaggio con sistema di codifica integrato

Ampia gamma di tenuta grazie a tubi corrugati multipli

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Certificazioni:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Colore standard:	Grigio (RAL 7005) nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA 6 priva di alogeni Autoestinguente secondo UL 94 V0
Grado di protezione:	IP66/IP67/IP68/IP69
Campo di temperatura:	da -45°C a +120°C

FIPLOCK® ONE ST-PG

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

FIPLOCK® ONE ST-PG

Codice articolo	Filettatura PG	Intervallo di serraggio in mm	SW 1/2 mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12	Colori	Pezzi / confezione
FIPLOCK® ONE ST-PG nero							
61804836	9	3.5 - 8.0	19.0 / 20.0	8	10	nero	10
61804837	9	3.5 - 8.0	19.0 / 22.0	8	12	nero	10
61804838	11	4.0 - 10.0	22.0 / 22.0	8	12	nero	10
61804839	13,5	6.0 - 12.0	24.0 / 22.0	9	12	nero	10
61804841	13,5	6.0 - 12.0	24.0 / 27.0	9	17	nero	10
61804842	16	9.0 - 14.0	27.0 / 27.0	10	17	nero	10
61804843	16	9.0 - 14.0	27.0 / 36.0	10	23	nero	6
61804844	21	13.0 - 18.0	33.0 / 36.0	11	23	nero	6
61804845	29	14.0 - 25.0	42.0 / 41.0	11	29	nero	6
61804846	36	24.0 - 32.0	53.0 / 52.0	13	36	nero	4
61804847	48	39.0 - 44.0	65.0 / 65.0	14	48	nero	4
FIPLOCK® ONE ST-PG grigio							
61804848	9	3.5 - 8.0	19.0 / 20.0	8	10	grigio	10
61804849	9	3.5 - 8.0	19.0 / 22.0	8	12	grigio	10
61804851	11	4.0 - 10.0	22.0 / 22.0	8	12	grigio	10
61804852	13,5	6.0 - 12.0	24.0 / 22.0	9	12	grigio	10
61804853	13,5	6.0 - 12.0	24.0 / 27.0	9	17	grigio	10
61804854	16	9.0 - 14.0	27.0 / 27.0	10	17	grigio	10
61804855	16	9.0 - 14.0	27.0 / 36.0	10	23	grigio	6
61804856	21	13.0 - 18.0	33.0 / 36.0	11	23	grigio	6
61804857	29	14.0 - 25.0	42.0 / 41.0	11	29	grigio	6
61804858	36	24.0 - 32.0	53.0 / 52.0	13	36	grigio	4
61804859	48	39.0 - 44.0	65.0 / 65.0	14	48	grigio	4

Ultimo aggiornamento (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16