

HITRONIC® POF DUPLEX BUFFERED FIBRES

Cavo fibra ottica in versione plastica duplex con guaina PE

HITRONIC® POF DUPLEX PE, fibre doppie POF protette da buffer PE, J-V2Y 2x1P980/1000

Info

Per il montaggio diretto del connettore

Per il montaggio diretto del connettore



Privo di alogeni



Leggero

Vantaggi

Distanza di trasmissione fino a 70 m

Per il cablaggio diretto del connettore

Facile da cablare

Nessuna diafonia

Protezione EMC

Applicazione

Per la trasmissione ottica del segnale per applicazioni industriali

Particolarmente adatta per la posa fissa in quadri elettrici, canaline o tubi con sollecitazioni meccaniche leggere

Basse sollecitazioni meccaniche

Identificabile per mezzo di punti bianchi

Caratteristiche del prodotto

Privo di alogeni

Leggero

Elevata flessibilità

Costruzione

Fibra ottica in polimero (POF)

Cavo doppio

Rivestimento in PE

Senza guaina esterna

Ultimo aggiornamento (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® POF DUPLEX BUFFERED FIBRES

Colore: nero

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo in fibra ottica
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000034 ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a fibre ottiche
Dimensioni:	Cavo doppio 2 x 2.2mm
Codice di identificazione dei conduttori:	Nero/nero con punti bianchi
Tipo di fibra:	POF - P980/1000
Designazione standard:	J-V2Y
Tipo di fibra ottica:	Core: PMMA Cladding: fluoro-polimeri
Raggio minimo di curvatura:	≥ 10 x diametro esterno
Massima forza di trazione:	Posa fissa: 10 N Per brevi periodi di tempo: 30 N
Campo di temperatura:	In opera: da -55°C a +85°C Durante l'installazione: da -10°C a +50°C

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

HITRONIC® POF DUPLEX BUFFERED FIBRES

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di fibra	N. di fibre	Diametro esterno [mm]	Peso cavo kg/km
28000002	HITRONIC® POF DUPLEX PE	980/1000 POF	2	4,4	7,6