

HITRONIC® SBX

Scatole di distribuzione industriali per cavi fibre ottiche

Accessori per sistemi in fibra ottica per scatole di giunzione, quadri di distribuzione a parete e scatole di distribuzione FO

accessori in fibra ottica in vetro

Info

Per vari tipi di connettori in versione Monomodale e Multimodale



Caratteristiche del prodotto

Montaggio su barra DIN: TH35

Possibilità di tre diversi ingressi cavi e posizioni di montaggio su barra DIN

Sono disponibili adattatori 6x e 12x duplex

Versione in plastica o metallo

Le versioni SC-RJ sono adatte per applicazioni PROFINET®

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Protezione antischegge

Dimensioni:

Ingresso cavo: M20 per 6-13 mm

Larghezza: 35 mm

Altezza: 125 mm

Profondità: 140 mm

Materiale:

Box/pannello frontale: acciaio zincato, verniciato a polvere, grigio chiaro RAL 7035

Adattatore per guida DIN: acciaio placcato nichel

Grado di protezione:

IP20

Campo di temperatura:

In opera: da -5°C a +55°C

Nota

Su richiesta disponibili anche altre varianti di connettori (ad es. LC, MTRJ, E2000).

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® SBX

Codice articolo	Descrizione articolo	Materiale custodia	Colori
Multimodale G50 OM4			
29500792	HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM4	Metallo	-
29500796	HITRONIC SBX 12xSC-D VT PG150 G50 OM4	Plastica	viola
29500805	HITRONIC SBX 12xLC-D VT PG150 G50 OM4	Plastica	viola
29500777	HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM4	Metallo	-
29500782	HITRONIC SBX 6xSC-D VT PG150 G50 OM4	Plastica	viola
29500788	HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM4	Plastica	beige
29500801	HITRONIC SBX 6xLC-D VT PG150 G50 OM4	Plastica	viola
Multimodale G50 OM3			
29500791	HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM3	Metallo	-
29500795	HITRONIC SBX 12xSC-D TQ PG150 G50 OM3	Plastica	turchese
29500804	HITRONIC SBX 12xLC-D TQ PG150 G50 OM3	Plastica	turchese
29500776	HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM3	Metallo	-
29500781	HITRONIC SBX 6xSC-D TQ PG150 G50 OM3	Plastica	turchese
29500787	HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM3	Plastica	beige
29500800	HITRONIC SBX 6xLC-D TQ PG150 G50 OM3	Plastica	turchese
Multimodale G50 OM2			
29500790	HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM2	Metallo	-
29500794	HITRONIC SBX 12xSC-D BG PG150 G50 OM2	Plastica	beige
29500803	HITRONIC SBX 12xLC-D BG PG150 G50 OM2	Plastica	beige
29500775	HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM2	Metallo	-
29500780	HITRONIC SBX 6xSC-D BG PG150 G50	Plastica	beige

HITRONIC® SBX

Codice articolo	Descrizione articolo	Materiale custodia	Colori
	OM2		
29500786	HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM2	Plastica	beige
29500799	HITRONIC SBX 6xLC-D BG PG150 G50 OM2	Plastica	beige
Multimodale G62,5 OM1			
29500774	HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G62.5 OM1	Metallo	-
29500779	HITRONIC SBX 6xSC-D BG PG150 G62.5 OM1	Plastica	beige
29500785	HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G62.5 OM1	Plastica	beige
29500798	HITRONIC SBX 6xLC-D BG PG150 G62.5 OM1	Plastica	beige
Monomodale E9/125 OS2			
29500793	HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 E9 OS2	Metallo	-
29500797	HITRONIC SBX 12xSC-D BL PG150 E9 OS2	Plastica	blu
29500806	HITRONIC SBX 12xLC-D BL PG150 E9 OS2	Plastica	blu
29500778	HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 E9 OS2	Metallo	-
29500783	HITRONIC SBX 6xSC-D BL PG150 E9 OS2	Plastica	blu
29500784	HITRONIC SBX 6xSC-D MT PG150 E9 OS2	Metallo	-
29500789	HITRONIC SBX 6XSC-RJ BL PG150 E9 OS2	Plastica	blu
29500802	HITRONIC SBX 6xLC-D BL PG150 E9 OS2	Plastica	blu