

KRB 0560 Crimpatrice

KRB 0560: Crimping pliers for pressing for non-insulated blade connectors/panel connectors 4,8 and 6,3 from 0,5-6mm², Crimping profile: roller pressing, ergonomic design



affidabilità

Vantaggi

Matrici marcate

Funzione di blocco per compressione agevolata

Impugnatura ergonomica

Il meccanismo innovativo richiede meno forza manuale da 450 N a 250 N

Testata per min. 80.000 compressioni

Applicazione

Crimpatura ad "F" e "B" per contatti stampati da 4,8 e 6,3 mm per conduttori da 0,5 - 6 mm²

Caratteristiche del prodotto

Sblocco di emergenza nel caso di interruzione del lavoro

Riferimenti normativi/approvazioni

Testato secondo DIN EN 60352-2

Note

Il localizzatore garantisce il corretto posizionamento dell'isolamento con il cavo dove è particolarmente importante la qualità di crimpatura

Incluso

Codice articolo 61790950 fornito senza localizzatore

Codice articolo 61791100 con localizzatore

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

KRB 0560 Crimpatrice

Generale:

ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione
capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

Note:

Pressione di crimpatura regolabile

Profilo di crimpatura: "F" e "B"

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

KRB 0560 Crimpatrice

Codice articolo	Descrizione articolo	Per mm ²	Profilo di crimpatura	Per connettori piatti	Peso kg	Lunghezza (mm)	Pezzi / confezione
61790950	KRB 0560 senza localizzatore	0,5 - 6	"F" e "B"	4,8 + 6,3	0,54	255	1
61791100	KRB 0560 con localizzatore	0,5 - 6	"F" e "B"	4,8 + 6,3	0,54	255	1