

RSK Giuntafilo per schermatura

Connettori schermati singoli RSK del sistema SHIELD-KON collegano cavi schermati con un conduttore di collegamento, tecnica di collegamento non saldata



Tempo di montaggio



interferenze

Vantaggi

Le quattro versioni possono essere identificate dai diversi colori dei connettori

Il calibro aiuta a determinare il connettore e l'inserto a crimpare adatti (il cavo sguainato viene posato nell'apertura con la schermatura)

Tempi di installazione ridotti

Applicazione

Connettore schermato SHIELD-Kon® monopezzo permette di cavi schermati da collegare rapidamente e in modo permanente

Costruzione

ripresa dello

Quando crimpato, il connettore assume una forma rotonda ed entrambe le estremità siano inseriti uno sull'altro

Quando si inserisce il cavo schermato ad un connettore, assicurarsi che l'isolamento del cavo si sovrappone con isolamento MYLAR® del connettore

All'interno del connettore si trova una linguetta di appoggio per il conduttore di collegamento e un alloggiamento per il cavo schermato

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002650

Descrizione classe ETIM 5.0: collegamento per fili schermati

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002650

ETIM 6.0 Class-Description: Collegamento per cavi schermati

Materiale:

Rame elettrolitico stagnato

Isolamento in pellicola di poliestere laminato

Campo di temperatura:

da -65°C a +125°C

RSK Giuntafilo per schermatura

Nota

MYLAR® è un marchio registrato di DuPont de Nemours. SHIELD-KON® è un marchio registrato di Thomas & Betts.
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

RSK Giuntafilo per schermatura

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Ø schermo (mm)	Inserto a crimpare adatto	Pezzi / confezione
61721340	RSK 5101	rosso	1.27 - 2.28	101 A/B	100
61721350	RSK 5201	blu	2.29 - 3.65	201 C/D/E/F	100
61721360	RSK 5301	giallo	3.66 - 5.12	301 G/H/J	100
61743200	RSK 5401	verde	5.13 - 7.62	401 K/L/M/N	100
RSK Tampone					
61753760	RSK Tampone	-	-	-	1