

Corda di terra ESUY

Cavo ultraflessibile per collegamenti equipotenziali e la messa a terra, anche di sicurezza durante la manutenzione

Cavo unipolare speciale ESUY, cavo di messa a terra e cortocircuito o in versione compensazione di potenziale, ultraflessibile, guaina esterna in PVC trasparente, ignifugo

Info

Messa a terra, cortocircuitazione prima della manutenzione
Altamente flessibile meccanicamente



Vantaggi

Flessibilità molto elevata

Applicazione

Adatto come messa a terra di sicurezza durante la manutenzione di sistemi di alimentazione e trasmissione dell'energia.

Utilizzato per la messa a terra negli impianti ad alta tensione delle centrali elettriche e delle ferrovie

Impiegato per la messa a terra e il collegamento equipotenziale nelle macchine e su parti di macchine e sistemi EDP (Electronic Data Processing)

Caratteristiche del prodotto

Autoestinguento secondo IEC 60332-1-2

Costruzione

Fili di rame nudo

Calza in fili di rame nudi

Guaina esterna in PVC trasparente

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Corda di terra ESUY

Cordatura conduttori:	secondo DIN 46440
Raggio minimo di curvatura:	Posa mobile: 12 x diametro esterno
Tensione di prova:	2000 V
Campo di temperatura:	Posa mobile: da -5°C a +70°C

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.

Dimensioni confezione: matassa = 30 kg, in alternativa tamburo

Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)

Trade product

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Corda di terra ESUY

Codice articolo	Sezione conduttore in mm ²	Diametro esterno [mm]	Peso rame kg/km	Peso cavo kg/km
4571101	16	8.8	177	230
4571102	25	10.4	275	316
4571103	35	12.4	387	475
4571104	50	14.6	560	670
4571105	70	17	791	905
4571106	95	19.8	1069	1220

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16