H07V-K in scatola di cartone

Conduttore singolo per cablaggio, armonizzato, flessibile per posa fissa e protetta, in scatola di cartone per risparmio sui costi

Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio, assemblaggio, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, scatola di cartone grande

Info

CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
Efficiente
<HAR>

Vantaggi

Ottimo rapporto qualità prezzo
I conduttori unipolari sono marcati in rilievo, per consentire la lettura di marcature aggiuntive tramite stampa a colori
Grazie al cartone di peso e dimensioni contenute, l'utilizzo risulta più maneggevole
Risparmio di tempo nel montaggio

Applicazione

Ideale per cablaggi, ottimizzando i tempi
Per il cablaggio di quadri elettrici

Caratteristiche del prodotto

Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Riferimenti normativi/approvazioni

<HAR> certificazione tipo di cavo sec. EN 50525-2-31
Nessuna certificazione secondo EN50525-1 / VDE0285-525-1 per i seguenti colori di isolamento: trasparente, verde (colore unico), giallo (colore unico), tutti i colori doppi (eccetto verde-giallo e giallo-verde)

Costruzione

Conduttore in fili sottili di rame nudo, classe 5 conforme IEC 60228
Isolamento del conduttore in PVC

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

H07V-K in scatola di cartone

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore
Cordatura conduttori:	Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5
Raggio minimo di curvatura:	Secondo EN 50565-1 4 x diametro esterno (D) per uso normale; 2 x D per piegatura continua
Tensione Nominale (V):	U_0/U: 450/750 V
Tensione di prova:	2500 V AC
Corrente nominale (A):	VDE 0298 parte 4 EN 50565-1 / VDE 0298-565-1 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Campo di temperatura:	Posa fissa: da -40 °C a +70 °C

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
Trade product
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

H07V-K in scatola di cartone

Codice articolo	Colori dei conduttori	Sezione conduttore in mm²	Diametro esterno [mm]	m/scatola	Peso rame kg/km	Peso cavo kg/km
4520001K	giallo/verde	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520001E	giallo/verde	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520121K	verde	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520031K	marrone	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520031E	marrone	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520011K	nero	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520011E	nero	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520061K	grigio	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520021K	blu	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520021E	blu	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520141K	blu scuro	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520141E	blu scuro	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520091K	arancione	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520071K	viola	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520111K	giallo	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520051K	bianco	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520041K	rosso	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520041E	rosso	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520261K	blu/ bianco	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520391K	arancione/bianco	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520461K	bianco/rosso	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520002K	giallo/verde	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520002E	giallo/verde	2.5	3.4 - 4.1	2500	24	37
4520122K	verde	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520032K	marrone	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520012K	nero	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520012E	nero	2.5	3.4 - 4.1	2500	24	37
4520062K	grigio	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520022K	blu	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520022E	blu	2.5	3.4 - 4.1	2500	24	37
4520142K	blu scuro	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520092K	arancione	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520072K	viola	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520112K	giallo	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

H07V-K in scatola di cartone

Codice articolo	Colori dei conduttori	Sezione conduttore in mm²	Diametro esterno [mm]	m/scatola	Peso rame kg/km	Peso cavo kg/km
4520052K	bianco	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520042K	rosso	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520922K	blu scuro/bianco	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520312K	giallo/rosso	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520402K	rosso/nero	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520003K	giallo/verde	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520033K	marrone	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520013K	nero	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520013E	nero	4	3.9 - 4.8	2000	38,4	45
4520063K	grigio	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520023K	blu	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520143K	blu scuro	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520093K	arancione	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520073K	viola	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520043K	rosso	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520263K	blu/ bianco	4	3.9 - 4.8	600	38	45
4520923K	blu scuro/bianco	4	3.9 - 4.8	600	38	45
4520004K	giallo/verde	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520004E	giallo/verde	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520034K	marrone	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520014K	nero	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520014E	nero	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520064K	grigio	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520024K	blu	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520024E	blu	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520144K	blu scuro	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520094K	arancione	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520044K	rosso	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520044E	rosso	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520264K	blu/ bianco	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520924K	blu scuro/bianco	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520071E	-	-	2.8 - 3.4	-	14,4	-

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

H07V-K in scatola di cartone

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.