ÖLFLEX® SERVO Core Line conforme a Allen Bradley / Rockwell (PVC)

Core Line per lievi sollecitazioni in catene portacavi

Info

Connettore con ripresa dello schermatura
Disponibile in lunghezze custom

- Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione
- Automazione industriale
- Resistenza meccanica
- Scarico della trazione ottimale
- Robusto
- affidabilità
- Connettore con custodia standard
- Impermeabile

Vantaggi

Prodotto disponibile in tutto il mondo
Secondo gli standard di qualità Lapp

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SERVO Core Line conforme a Allen Bradley / Rockwell (PVC)

Applicazione

Industria alimentare e dell'imballaggio
Industria di lavorazione del legno
Per catene con corse fino a 10 m
Per applicazioni statiche e dinamiche
Per utilizzo in catena portacavi

Caratteristiche del prodotto

Core Line per lievi sollecitazioni in catene portacavi
Nuovo cavo per servomotori in PVC, schermato
Concezione innovativa del connettore

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Codice di identificazione dei conduttori:	Cavo di alimentazione: colorato con stampa bianca Marrone con stampa bianca: V/L2 Nero con stampa bianca: U/L1/C/L+ Grigio con stampa bianca: W/L3/D/L-GN/GE Conduttore di protezione Cavi di comando: WS; SW
Cordatura conduttori:	fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228, classe 5
Raggio minimo di curvatura:	Posa mobile: 7,5 x diametro del cavo Posa fissa: 4 x diametro del cavo
Tensione Nominale (V):	Conduttori di alimentazione e controllo:IEC U_0/U: 600/1000 V UL & CSA: 1000 V
Tensione di prova:	conduttore/conduttore: 4 kV conduttore/schermo: 4 kV
Conduttore di terra:	G = con conduttore giallo/verde
Campo di temperatura:	Catene Applicazioni:da -5 °C a +70 °C (UL: +80 °C) Posa fissa: da -40 °C a +80 °C
Cicli di curvatura ripetuti:	5 milioni di cicli

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
Altre lunghezze e terminazioni dei cavi su richiesta
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
Raggio di curvatura per cavi encoder: 15 x diametro del cavo
Cavo encoder con colorazione conduttori secondo DIN 47100
Le denominazioni articolo Allen Bradley / Rockwell sono marchi di prodotti registrati di Allen Bradley / Rockwell e servono solo a scopi comparativi

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

ÖLFLEX® SERVO Core Line conforme a Allen Bradley / Rockwell (PVC)

Codice articolo	Lunghezza (m)	Designazione LENZE®	Diametro esterno in mm	Numero conduttori e sezione mm^2	Peso rame (kg/1.000 pezzi)
5490000061	10.0	2090-CPBM7E7-16AA	12,7	4G1,5+(2x1,5)	1.441,27
5490000053	10.0	2090-CPBM7DF-16AA	12,7	4G1,5+(2x1,5)	1.441,27
5490000057	10.0	2090-CPWM7DF-16AA	8	4G1,5	818,1
5490000059	10.0	2090-CPWM7DF-14AA	11,1	4G2,5	1212

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.