

EPIC® Contatti per connettori circolari

Contatti EPIC® per M23, LS1, idonei e omologati

Info

Made in Germany



Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® Contatti per connettori circolari

Codice articolo	Descrizione articolo	Versione	Abbinabile a	Pezzi / confezione
44429370	POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5	2mm femmina a molla 0,5-2,5mm ²	per LS1 D6, A6	100
Contatti da 2 mm, presa, a crimpare				
44429371	POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5	2mm femmina a molla 0,5-2,5mm ²	per LS1 D6, A6	10
Contatti maschio 1mm				
74033001	POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0	1mm maschio a crimpare 0,14-1,0mm ²	per LSI A1, A3, G5	10
74033000	POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0	1mm maschio a crimpare 0,14-1,0mm ²	per LSI A1, A3, G5	100
74034001	POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0	1mm maschio a crimpare 0,14-1,0mm ²	per LS1 F6, F7	10
74034000	POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0	1mm maschio a crimpare 0,14-1,0mm ²	per LS1 F6, F7	100
74033101	POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5	2mm maschio 0,5-2,5mm ²	per LSI A1, A3, G5	10
74033100	POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5	2mm maschio 0,5-2,5mm ²	per LSI A1, A3, G5	100
74034101	POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5	2mm maschio 0,5-2,5mm ²	per LS1 F6, F7	10
74034100	POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5	2mm maschio 0,5-2,5mm ²	per LS1 F6, F7	100
44420103	POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.0	2mm maschio 4,0mm ²	per LS1 F6, F7	100
Contatti maschio 1mm				
72400001	SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0	1mm maschio a crimpare 0,14-1,0mm ²	per inserti M23 (non Sub-D)	10
72400000	SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0	1mm maschio a crimpare 0,14-1,0mm ²	per inserti M23 (non Sub-D)	100
72402001	SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0	1mm maschio a saldare fino a 1mm ²	per inserti M23 (non Sub-D)	10
72402000	SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0	1mm maschio a saldare fino a 1mm ²	per inserti M23 (non Sub-D)	100
72401000	M23 SCM 2mm AU 1.0-2.5	2mm maschio a crimpare 1,0-2,5mm ²	per inserti M23 (non Sub-D)	100
72403100	SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5	2mm maschio a saldare fino a 2,5mm ²	per inserti M23 (non Sub-D)	10
72403000	SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5	2mm maschio a saldare fino a 2,5mm ²	per inserti M23 (non Sub-D)	100
Contatti femmina 1mm				
74020601	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	1mm femmina slot 0,14-1,0mm ²	Inserti M23 (non D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	10

Ultimo aggiornamento (31.01.2026)

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® Contatti per connettori circolari

Codice articolo	Descrizione articolo	Versione	Abbinabile a	Pezzi / confezione
74200600	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	1mm femmina slot 0,14-1,0mm ²	Inserti M23 (non D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	100
72402601	SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0	1mm femmina slot fino a saldare fino a 1mm ²	per inserti M23 (non Sub-D)	10
72402600	SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0	1mm femmina slot fino a saldare fino a 1mm ²	per inserti M23 (non Sub-D)	100
72401601	SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5	2mm femmina a crimpare 1,0-2,5mm ²	per inserti M23 (non Sub-D)	10
72401600	-	2mm femmina a crimpare 1,0-2,5mm ²	per inserti M23 (non Sub-D)	100
72404100	SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5	2mm femmina a saldare fino a 2,5mm ²	per inserti M23 (non Sub-D)	10
72404000	SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5	2mm femmina a saldare fino a 2,5mm ²	per inserti M23 (non Sub-D)	100
74034501	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	1mm femmina hyper boloid 0,14-1,0mm ²	Inserti M23 (non D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	10
74034500	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	1mm femmina hyper boloid 0,14-1,0mm ²	Inserti M23 (non D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	100
44420104	POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0	2mm femmina hyper boloid 4mm ²	per tipo D6, A6	10
44420105	POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0	2mm femmina hyper boloid 4mm ²	per tipo D6, A6	100
44429001	POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE	2mm femmina a crimpare 1,0-2,5mm ²	per LS1 D6, A6	1

Ultimo aggiornamento (31.01.2026)

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® Contatti per connettori circolari

Ultimo aggiornamento (31.01.2026)

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® Contatti per connettori circolari