EPIC® POWER LS1 A1

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Custodia di montaggio connettori EPIC® LS1 Power per installazione su parete frontale

Info
Made in Germany





- Automazione industriale
- Eolico
- Buona resistenza chimica
- Resistente alla corrosione
- Antivibrazione
- Resistenza meccanica
- Tempo di montaggio
- Ingombri ridotti
- Robusto

Ultimo aggiornamento (30.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 A1

interferenze

Impermeabile

Molteplici approvazioni

Vantaggi

Elevata potenza in spazi di installazione minimi, soluzione ottimale per motori elettrici
Ottimizzato EMC
L'elevato grado di protezione garantisce la massima sicurezza

Applicazione

Impianti industriali
Servomotori e servo-azionamenti

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V):	630 V (contatti 2mm) 250 V (contatti 1 mm)
Tensione di prova:	6 kV (contatti 2 mm) 4 kV (contatti 1 mm)
Corrente nominale (A):	26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contatti 2mm) 7 A (contatti 1 mm)
Grado di inquinamento:	3
Resistenza di contatto:	< 4 mOhm
Contatti:	Ottone placcato oro
Numero di contatti:	3+PE+4(2mm/1mm) 5+PE(2mm)
Tipologia del contatto:	Contatto a crimpare: 0,5 - 2,5 mm^2 (contatti 2mm) Contatto a crimpare: 0,14 - 1,0 mm^2 (contatti 1mm)
Materiale:	Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata Inserto: PA Guarnizione: FPM
Grado di protezione:	IP68 (10h/1m)
Cicli di innesto:	500
Testato VDE:	Test: VDE-REG. n. B25 Numero file UL: E249137
Campo di temperatura:	da -25°C a +125°C

Ultimo aggiornamento (30.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® POWER LS1 A1

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (30.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® POWER LS1 A1

Codice articolo	Descrizione articolo	Numero contatti (inclusi)	Intervallo di serraggio in mm	Tipo di fissaggio	Configurazione dei contatti	Pezzi / confezione
Tipo LS1 A1, montaggio a parete frontale, 6 poli per contatti maschio						
76003000	LS1 A1	6	-	Ø2,7mm (4x)	5+PE	5
76003510	LS1 A1	-	-	Ø2,7mm (4x)	5+PE	20
Tipo LS1 A1, montaggio a parete frontale, 8 poli per contatti maschio						
76004000	LS1 A1	8	-	Ø2,7mm (4x)	3+PE+4	5
76004510	LS1 A1	-	-	Ø2,7mm (4x)	3+PE+4	20

Ultimo aggiornamento (30.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.