

EPIC® POWER LS3 F6

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.


Connettore a spina EPIC® LS3 per contatti maschio per serie di connettori circolari con misura 3

Info

Robusto connettore di alimentazione

I contatti devono essere ordinati a parte

Made in Germany



Robusto



affidabilità



interferenze



Impermeabile

Vantaggi

Maggiore potenza per servomotori

Resistente agli urti

Protezione EMC

Applicazione

Impianti industriali

Servomotori e servo-azionamenti

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS3 F6

Tensione Nominale (V):	630 V (contatti 10mm) 250 V (contatti 1,6mm)
Tensione di prova:	6 kV (contatti 10mm) 4 kV (contatti 1,6mm)
Corrente nominale (A):	150 A (contatti da 10 mm) a 25 °C 12 A (contatti da 1,6 mm) a 25 °C
Grado di inquinamento:	3
Contatti:	Ottone placcato argento Ottone placcato oro
Numero di contatti:	3+PE+2(10mm/1.6mm) 3+PE+4(10mm/1.6mm)
Tipologia del contatto:	Contatto a crimpare 10 - 50 mm ² (contatti 10 mm) Collegamento crimpato 0,75 - 1,5 mm ² (contatti 1,6 mm)
Materiale:	Custodia: alluminio anodizzato Inserto: PA Guarnizione: FPM
Grado di protezione:	IP 67
Cicli di innesto:	50
Campo di temperatura:	-20 °C až la +120 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® POWER LS3 F6

Codice articolo	Descrizione articolo	Intervallo di serraggio min	Intervallo di serraggio max	Configurazione dei contatti	Pezzi / confezione
Tipo LS3 F6 per contatti maschio					
44429348	LS3 F6	17	25	3+PE+2	1
44429349	LS3 F6	25	36	3+PE+2	1
44429350	LS3 F6	17	25	3+PE+4	1
44429351	LS3 F6	25	36	3+PE+4	1