


## EPIC® POWER M17 G4

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Custodia di montaggio filettata EPIC® POWER M17 G4 M18

### Info

Per installazione in fori esistenti  
I contatti devono essere ordinati a parte  
Made in Germany



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Scarico della trazione ottimale



Ingombri ridotti



interferenze



Impermeabile

### Vantaggi

Versione con meno contatti per correnti elevate  
Sensore/attuatore  
Protezione EMC

### Applicazione

Servomotori e servo-azionamenti  
Impiantistica, produzione di macchinari

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® POWER M17 G4

	Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V):	630V: contatti 2mm e 1mm 60V: contatti 0,6mm
Tensione di prova:	6KV: contatti 2mm e 1mm 1,5KV: contatti 0.6mm
Corrente nominale (A):	3+PE: 20A, 5+PE/6+PE/7+PE:14A, 3+PE+5:14A/3,6A
Grado di inquinamento:	3
Contatti:	Ottone placcato oro
Numero di contatti:	3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 3+PE+5 Contatti: 3+PE(2mm), 5+PE(1mm), 6+PE(1mm), 7+PE(1mm), 3+PE+5(1mm/0,6mm)
Tipologia del contatto:	Contatto a crimpare: 3+PE: 0.5-2.5mm <sup>2</sup> , 5+PE/6+PE/7+PE: 0.06-1mm <sup>2</sup> , 3+P+5: 0.06-1/0.06-0.5mm <sup>2</sup>
Materiale:	Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata Inserto: PA Guarnizione: FPM
Grado di protezione:	IP 67
Cicli di innesto:	100
Campo di temperatura:	da -40°C a +125°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**EPIC® POWER M17 G4**

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di fissaggio	Configurazione dei contatti	Pezzi / confezione
Tipo M17 G4, montaggio a parete frontale				
44423095	EPIC® M17 femmina	M18x0,75 (controdamo da ordinare separatamente)	3+PE (contatti da 2mm)	5
44423090	EPIC® M17 maschio	M18x0,75 (controdamo da ordinare separatamente)	3+PE (contatti da 2mm)	5
44423099	EPIC® M17 femmina	M18x0,75 (controdamo da ordinare separatamente)	5+PE (contatti da 1mm)	5
44423094	EPIC® M17 maschio	M18x0,75 (controdamo da ordinare separatamente)	5+PE (contatti da 1mm)	5
44423096	EPIC® M17 femmina	M18x0,75 (controdamo da ordinare separatamente)	6+PE (contatti da 1mm)	5
44423091	EPIC® M17 maschio	M18x0,75 (controdamo da ordinare separatamente)	6+PE (contatti da 1mm)	5
44423097	EPIC® M17 femmina	M18x0,75 (controdamo da ordinare separatamente)	7+PE (contatti da 1mm)	5
44423092	EPIC® M17 maschio	M18x0,75 (controdamo da ordinare separatamente)	7+PE (contatti da 1mm)	5
44423098	EPIC® M17 femmina	M18x0,75 (controdamo da ordinare separatamente)	3+PE+5 (contatti da 1mm/0,6mm)	5
44423093	EPIC® M17 maschio	M18x0,75 (controdamo da ordinare separatamente)	3+PE+5 (contatti da 1mm/0,6mm)	5

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16