

EPIC® POWERLOCK F6 S

Connettore circolare unipolare per distribuzione dell'energia, motori elettrici e generatori

Connettore a spina EPIC®POWERLOCK corrente di caduta 400A per collegamento filettato fino a 120mm²

Info

Connettore per cavi monoconduttori non schermati



Impermeabile



affidabilità



Robusto



Scarico della trazione ottimale



Ampio campo di serraggio

Vantaggi

Resistente alle trazioni meccaniche in condizioni ambientali difficili

Connettori in colori armonizzati secondo la norma europea

Ogni colore corrisponde a una diversa codifica per evitare collegamenti errati

Applicazione

Per impianti di energia rinnovabile come ad es. l'energia eolica

Per applicazioni in corrente continua ed alternata

Per l'allacciamento di motori, trasformatori e generatori

Tecnologia per lo spettacolo

EPIC® POWERLOCK F6 S

Caratteristiche del prodotto

Connettore volante con filetto M40

SKINTOP® ST-M 40 o STR-M 40 da ordinare separatamente

Fissaggio del contatto con pin di bloccaggio del contatto, ogni pin può essere utilizzato solo una volta

Custodia senza contatto, ordinare il contatto separatamente

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Tensione Nominale (V):	1000 V
Tensione di prova:	8 kV
Corrente nominale (A):	A vite max. 400 A
Grado di inquinamento:	3
Contatti:	Collegamento a vite: Ottone, placcato argento
Numero di contatti:	1
Tipologia del contatto:	Collegamento a vite: 50 - 120 mm ²
Materiale:	Custodia: PBT Pin di bloccaggio del contatto: PA
Grado di protezione:	IP 67 (max, a seconda del pressacavo utilizzato) IP 20 (non collegato)
Cicli di innesto:	500
Testato VDE:	VDE Reg. N. D42
Campo di temperatura:	da -25°C a +125°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® POWERLOCK F6 S

Codice articolo	Descrizione articolo	M	Configurazione dei contatti
Connettore femmina F6			
44420262	POWERLOCK F6 PE/GN	40	PE, verde
44420263	POWERLOCK F6 N/BL	40	N, blu
44420264	POWERLOCK F6 L1/BN	40	L1, marrone
44420265	POWERLOCK F6 L2/BK	40	L2, nero
44420266	POWERLOCK F6 L3/GY	40	L3, grigio
Per applicazioni con corrente continua in combinazione con L2/nero			
44420301	POWERLOCK F6 L1/RD	40	L1, Rosso

Ultimo aggiornamento (12.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK F6 S

