

EPIC® POWERLOCK A6 C

Connettore circolare unipolare per distribuzione dell'energia, motori elettrici e generatori

Custodia di montaggio EPIC®POWERLOCK corrente sorgente 660A per collegamento a crimpare fino a 240mm²

Info

Connettore per cavi monoconduttori non schermati



Impermeabile



affidabilità



Robusto



Scarico della trazione ottimale



Ampio campo di serraggio

Vantaggi

Resistente alle trazioni meccaniche in condizioni ambientali difficili

Connettori in colori armonizzati secondo la norma europea

Ogni colore corrisponde a una diversa codifica per evitare collegamenti errati

Applicazione

Per impianti di energia rinnovabile come ad es. l'energia eolica

Per applicazioni in corrente continua ed alternata

Per l'allacciamento di motori, trasformatori e generatori

Tecnologia per lo spettacolo

EPIC® POWERLOCK A6 C

Caratteristiche del prodotto

Base da pannello con guarnizione

Fissaggio del contatto con pin di bloccaggio del contatto, ogni pin può essere utilizzato solo una volta

Custodia senza contatto, ordinare il contatto separatamente

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Tensione Nominale (V):	1000 V
Tensione di prova:	8 kV
Corrente nominale (A):	Max. 660 A
Grado di inquinamento:	3
Contatti:	Contatto a crimpare: Rame, placcato argento
Numero di contatti:	1
Tipologia del contatto:	Contatto a crimpare: 35 - 240 mm ²
Materiale:	Custodia: PBT Pin di bloccaggio del contatto: PA
Grado di protezione:	IP 67 (max, a seconda del pressacavo utilizzato) IP 20 (non collegato)
Cicli di innesto:	500
Testato VDE:	VDE Reg. N. D42
Campo di temperatura:	da -25°C a +125°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® POWERLOCK A6 C

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di fissaggio	Configurazione dei contatti
44420226	POWERLOCK A6 PE/GN	Ø5,5mm (4x)	PE, verde
44420227	POWERLOCK A6 N/BL	Ø5,5mm (4x)	N, blu
44420228	POWERLOCK A6 L1/BN	Ø5,5mm (4x)	L1, marrone
44420229	POWERLOCK A6 L2/BK	Ø5,5mm (4x)	L2, nero
44420230	POWERLOCK A6 L3/GY	Ø5,5mm (4x)	L3, grigio
Per applicazioni con corrente continua in combinazione con L2/nero			
44420317	POWERLOCK A6 L1/RD	Ø5,5mm (4x)	L1, Rosso

Ultimo aggiornamento (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK A6 C

