POWERLOCK BOX C*

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Versione POWERLOCK BOX 660A per slot da 19 pollici, sicurezza garantita da innesto sequenziale e possibilità di bloccaggio della scatola

Info
Blocco di sicurezza per evitare la disconnessione accidentale



Impermeabile

affidabilità

Robusto

Scarico della trazione ottimale

Ampio campo di serraggio

Vantaggi
Garantisce che sia rispettata la sequenza corretta per il collegamento e scollegamento di un set di connettori (PE, N, L1, L2, L3)
Ogni colore corrisponde a una diversa codifica per evitare collegamenti errati
IP 20
Microinterruttore integrato per il collegamento di un interruttore-sezionatore o di un cavo di allarme

Applicazione
Impianti a fonti di energia rinnovabile
Per applicazioni in corrente continua ed alternata
Per l'allacciamento di motori, trasformatori e generatori
Tecnologia per lo spettacolo

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

POWERLOCK BOX C*

Caratteristiche del prodotto
Inclusi contatti con perno filettato M12
Connettore volante per microinterruttore opzionale
Custodia 19 pollici con unità rack 2HU/2U

Custodie
Coperchio di sicurezza ermetico opzionale

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V):	1000 V
Corrente nominale (A):	Max. 660 A
Grado di inquinamento:	3
Contatti:	Contatto a crimpare: Rame, placcato argento
Numero di contatti:	4 + PE
Tipologia del contatto:	Contatto a crimpare: 35 - 240 mm²
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso)
Cicli di innesto:	500
Campo di temperatura:	-25°C ... +85°C

Nota
* Trade product
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

POWERLOCK BOX C*

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di fissaggio	Configurazione dei contatti
44420288	POWERLOCK BOX A1 C	Ø6,5mm (4x)	4+PE
Forma costruttiva A1, femmina, con coperchio			
44420289	POWERLOCK BOX A1 CD	Ø6,5mm (4x)	4+PE
Forma costruttiva A6, maschio			
44420284	POWERLOCK BOX A6 C	Ø6,5mm (4x)	4+PE
Forma costruttiva A6, maschio, con coperchio			
44420285	POWERLOCK BOX A6 CD	Ø6,5mm (4x)	4+PE

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

POWERLOCK BOX C*



Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16