

## POWERLOCK BOX C\*

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Versione POWERLOCK BOX 660A per slot da 19 pollici, sicurezza garantita da innesto sequenziale e possibilità di bloccaggio della scatola

### Info

Blocco di sicurezza per evitare la disconnessione accidentale



Impermeabile



affidabilità



Robusto



Scarico della trazione ottimale



Ampio campo di serraggio

### Vantaggi

Garantisce che sia rispettata la sequenza corretta per il collegamento e scollegamento di un set di connettori (PE, N, L1, L2, L3)

Ogni colore corrisponde a una diversa codifica per evitare collegamenti errati

IP 20

Microinterruttore integrato per il collegamento di un interruttore-sezionatore o di un cavo di allarme

### Applicazione

Impianti a fonti di energia rinnovabile

Per applicazioni in corrente continua ed alternata

Per l'allacciamento di motori, trasformatori e generatori

Tecnologia per lo spettacolo

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## POWERLOCK BOX C\*

### Caratteristiche del prodotto

Inclusi contatti con perno filettato M12  
Connettore volante per microinterruttore opzionale  
Custodia 19 pollici con unità rack 2HU/2U

### Custodie

Coperchio di sicurezza ermetico opzionale

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V):	1000 V
Corrente nominale (A):	Max. 660 A
Grado di inquinamento:	3
Contatti:	Contatto a crimpare: Rame, placcato argento
Numero di contatti:	4 + PE
Tipologia del contatto:	Contatto a crimpare: 35 - 240 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso)
Cicli di innesto:	500
Campo di temperatura:	-25°C ... +85°C

### Nota

\* Trade product

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**POWERLOCK BOX C\***

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di fissaggio	Configurazione dei contatti
44420288	POWERLOCK BOX A1 C	Ø6,5mm (4x)	4+PE
Forma costruttiva A1 , femmina, con coperchio			
44420289	POWERLOCK BOX A1 CD	Ø6,5mm (4x)	4+PE
Forma costruttiva A6, maschio			
44420284	POWERLOCK BOX A6 C	Ø6,5mm (4x)	4+PE
Forma costruttiva A6, maschio, con coperchio			
44420285	POWERLOCK BOX A6 CD	Ø6,5mm (4x)	4+PE

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## POWERLOCK BOX C\*

