

EPIC® POWERLOCK Contatti a crimpare

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari

Contatti a crimpare EPIC® POWERLOCK 660A da 35mm² a 240mm²

Info

Max. 660 A

Non utilizzare con i connettori per contatti a vite (400A)



Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® POWERLOCK Contatti a crimpare

Codice articolo	Descrizione articolo	Versione	Stampo di crimpatura	Pezzi / confezione
44420260	POWERLOCK SP M12	contatto incavo, filettatura M12 per capicorda	-	1
Maschio - per forma costruttiva A6 C				
44420261	POWERLOCK QP M12	contatto a lamella fonte, filettatura M12 per capocorda	-	1
44420293	POWERLOCK SCM 35	35mm ²	35	1
44420294	POWERLOCK SCM 50	50mm ²	50	1
44420295	POWERLOCK SCM 70	70mm ²	70	1
44420231	POWERLOCK SCM 95	95mm ²	95	1
44420233	POWERLOCK SCM 120	120mm ²	120	1
44420256	POWERLOCK SCM 150	150mm ²	150	1
44420234	POWERLOCK SCM 185	185mm ²	185	1
44420339	POWERLOCK SCM 240 NEW	240mm ²	240	1
44420290	POWERLOCK QCM 35	35mm ²	35	1
44420291	POWERLOCK QCM 50	50mm ²	50	1
44420292	POWERLOCK QCM 70	70mm ²	70	1
44420236	POWERLOCK QCM 95	95mm ²	95	1
44420238	POWERLOCK QCM 120	120mm ²	120	1
44420257	POWERLOCK QCM 150	150mm ²	150	1
44420239	POWERLOCK QCM 185	185mm ²	185	1
44420324	POWERLOCK QCM 240 NEW	240mm ²	240	1

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® POWERLOCK Contatti a crimpare

