

## Contatti femmina EPIC® SIGNAL M23

Contatti, strumenti, accessori per connettore circolare M23


Contatti femmina EPIC® SIGNAL M23 per serie di connettori circolari M23

### Info

Tutte le versioni sono placcate oro

Contatti progettati per un ampio range di crimpatura, quindi sono necessarie meno versioni

Made in Germany



Buona resistenza chimica



Resistente alla corrosione



Resistenza meccanica



Resistente all'olio



Scarico della trazione ottimale



Robusto



affidabilità

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**Contatti femmina EPIC® SIGNAL M23**

| Codice articolo                                        | Descrizione articolo                       | Versione                                                   | Abbinabile a                               | Pezzi / confezione |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| Contatti da 1 mm, presa, a crimpare, per inserti D-Sub |                                            |                                                            |                                            |                    |
| 44423356                                               | Contatti torniti D-SUB 1.0 mm <sup>2</sup> | 1mm femmina a crimpare<br>0,25-1,0mm <sup>2</sup>          | M23 inserti D-Sub                          | 100                |
| Contatti da 1 mm, presa                                |                                            |                                                            |                                            |                    |
| 74020601                                               | M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0               | 1mm femmina slot 0,14-1,0mm <sup>2</sup>                   | Inserti M23 (non D-Sub), LS1 D6,<br>LS1 A6 | 10                 |
| 74200600                                               | M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0               | 1mm femmina slot 0,14-1,0mm <sup>2</sup>                   | Inserti M23 (non D-Sub), LS1 D6,<br>LS1 A6 | 100                |
| 72402601                                               | SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0                 | 1mm femmina slot fino a saldare<br>fino a 1mm <sup>2</sup> | per inserti M23 (non Sub-D)                | 10                 |
| 72402600                                               | SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0                 | 1mm femmina slot fino a saldare<br>fino a 1mm <sup>2</sup> | per inserti M23 (non Sub-D)                | 100                |
| 74034500                                               | M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0               | 1mm femmina hyper<br>boloid 0,14-1,0mm <sup>2</sup>        | Inserti M23 (non D-Sub), LS1 D6,<br>LS1 A6 | 100                |
| 74034501                                               | M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0               | 1mm femmina hyper<br>boloid 0,14-1,0mm <sup>2</sup>        | Inserti M23 (non D-Sub), LS1 D6,<br>LS1 A6 | 10                 |
| Contatti da 2 mm, presa                                |                                            |                                                            |                                            |                    |
| 72401601                                               | SIGNAL M23 BCMS 2mm AU<br>1,0-2,5          | 2mm femmina a crimpare<br>1,0-2,5mm <sup>2</sup>           | per inserti M23 (non Sub-D)                | 10                 |
| 72401600                                               | -                                          | 2mm femmina a crimpare<br>1,0-2,5mm <sup>2</sup>           | per inserti M23 (non Sub-D)                | 100                |
| 72404100                                               | SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5                 | 2mm femmina a saldare fino a<br>2,5mm <sup>2</sup>         | per inserti M23 (non Sub-D)                | 10                 |
| 72404000                                               | SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5                 | 2mm femmina a saldare fino a<br>2,5mm <sup>2</sup>         | per inserti M23 (non Sub-D)                | 100                |

Ultimo aggiornamento (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**Contatti femmina EPIC® SIGNAL M23**