


## EPIC® SIGNAL M23 B2

Connettore circolare per cavi servo ed encoder

Custodia di montaggio EPIC® M23 per installazione su parete posteriore

### Info

Made in Germany



Automazione industriale



Eolico



Buona resistenza chimica



Robusto



interferenze

### Vantaggi

Custodia molto flessibile - cablaggio con un vasto campo di serraggio, possibilità di assemblare gli inserti frontalmente o posteriormente

Corpo di isolamento cablato che può essere facilmente inserito dal retro custodie già montate

### Applicazione

Impianti industriali

Servomotori e servo-azionamenti

Tecnica di misura, di controllo e di regolazione

### Dati tecnici

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SIGNAL M23 B2

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale              |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale                |
| Materiale:              | Custodia: Pressofusione di zinco nichelato<br>Guarnizione: FPM  |
| Grado di protezione:    | IP68 (10h/1m)   |
| Testato VDE:            | Test: REG. VDE. n. C24 (secondo EN 61984, SELV garantito secondo DIN VDE 0100-410)<br>Numero file UL: E249137 |
| Campo di temperatura:   | da -25°C a +125°C   |

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**EPIC® SIGNAL M23 B2**

| Codice articolo  | Modello | Codifica     | Tipo di fissaggio | Pezzi / confezione |
|--|---------|--------------|-------------------|--------------------|
| Tipo M23 B2 Base da pannello con fori per fissaggio a vite - montaggio retropannello - |         |              |                   |                    |
| 44420050   | M23 B2  | nero (N)     | Ø2,7mm (4x)       | 5                  |
| 44420051   | M23 B2  | nero (N)     | Ø2,7mm (4x)       | 20                 |
| 44420035   | M23 B2  | rosso (+20°) | Ø2,7mm (4x)       | 5                  |
| 44420049   | M23 B2  | rosso (+20°) | Ø2,7mm (4x)       | 20                 |
| 44420052   | M23 B2  | blu (-20°)   | Ø2,7mm (4x)       | 5                  |
| 44420053   | M23 B2  | blu (-20°)   | Ø2,7mm (4x)       | 20                 |

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16