

## EPIC® SIGNAL M23 D6

Connettore circolare per cavi servo ed encoder

Connettore per cavo EPIC® M23 di segnale con dado di collegamento

### Info

Robusto connettore di metallo con pressacavo EMC integrato

Made in Germany



Automazione industriale



Eolico



Buona resistenza chimica



Scarico della trazione ottimale



Robusto



SKINTOP® integrato



interferenze

### Vantaggi

Bassa resistenza di contatto della schermatura, ottima protezione EMC

Uso di materiali di elevata qualità per una maggiore affidabilità

## EPIC® SIGNAL M23 D6

### Applicazione

Impianti industriali  
Servomotori e servo-azionamenti  
Tecnica di misura, di controllo e di regolazione

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: Pressofusione di zinco nichelato Guarnizione: FPM
Grado di protezione:	IP68 (10h/1m)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n. C24 (secondo EN 61984, SELV garantito secondo DIN VDE 0100-410) Numero file UL: E249137
Campo di temperatura:	da -25°C a +125°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**EPIC® SIGNAL M23 D6**

Codice articolo	Modello	Codifica	Campo di serraggio del pressacavo	Pezzi / confezione
Tipo M23 D6 Custodia connettore volante				
44420037	M23 D6	nero (N)	7 - 13.5	5
75018413	M23 D6	nero (N)	5.0 - 7.3	5
75018414	M23 D6	nero (N)	5.0 - 7.3	20
72044030	M23 D6	nero (N)	7 - 10	5
72044020	M23 D6	nero (N)	7 - 10	20
72044000	M23 D6	nero (N)	9.5 - 13.5	5
72044010	M23 D6	nero (N)	9.5 - 13.5	20
44420038	M23 D6	rosso (+20°)	7 - 13.5	5
72044230	M23 D6	rosso (+20°)	7 - 10	5
72044220	M23 D6	rosso (+20°)	7 - 10	20
72044200	M23 D6	rosso (+20°)	9.5 - 13.5	5
72044210	M23 D6	rosso (+20°)	9.5 - 13.5	20
44420036	M23 D6	blu (-20°)	7 - 13.5	5
72044130	M23 D6	blu (-20°)	7 - 10	5
72044120	M23 D6	blu (-20°)	7 - 10	20
72044100	M23 D6	blu (-20°)	9.5 - 13.5	5
72044110	M23 D6	blu (-20°)	9.5 - 13.5	20

Ultimo aggiornamento (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® SIGNAL M23 D6

