
EPIC® SIGNAL R 3.0 B1

Connettore circolare con contatto a saldare a 21 e 26 contatti

Custodia di montaggio EPIC® R3.0 per installazione su parete frontale, segnale per 26 contatti

Info
Connettore compatto e affidabile per cavi di segnale multicore
Made in Germany





Automazione industriale

Resistente alla corrosione

Resistenza meccanica

Ingombri ridotti

Vantaggi
Massima densità di contatti nel minimo spazio
Connettore in versione a saldare per una facile manutenzione

Applicazione
Costruzione di macchine e macchinari
Tecnica di misura, di controllo e di regolazione

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V):	24V AC / 60V DC
Tensione di prova:	1,5 kV

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL R 3.0 B1

Corrente nominale (A):	7,5 A
Resistenza di contatto:	< 3 mOhm
Contatti:	Placcati oro
Numero di contatti:	21 poli / 26 poli
Tipologia del contatto:	Contatti a saldare: fino a 1,0 mm^2
Materiale:	Custodia: Lega di rame nichelata Inserto: Termoplastico Guarnizione: Neoprene
Grado di protezione:	IP 67 (max, a seconda del pressacavo utilizzato)
Cicli di innesto:	500
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota
La custodia è disponibile con inserti maschio e inserti a presa. Le polarità corrispondono alle versione di volta in volta raffigurate.
Gli inserti con contatti maschio (tipo E) hanno la rotazione oraria (vista connettore in senso orario). Gli inserti a presa hanno polarità contraria (tipo P = rotazione antioraria, vista connettore in senso antiorario)
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SIGNAL R 3.0 B1

Codice articolo	Modello	Versione	Contatti	Configurazione dei contatti	Codifica	Tipo di fissaggio	Pezzi / confezione
R 3.0 B1							
00009082	SIGNAL R 3.0 B1	maschio	1 - 21	Tipo E	N	M3 (4x)	5
00009135	SIGNAL R 3.0 B1	femmina	1 - 21	Tipo P	N	M3 (4x)	5
00008978	SIGNAL R 3.0 B1	femmina	1 - 26	Tipo P	N	M3 (4x)	5

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16